

2-329456-1 ✓ AKTIV

Interne TE-Nummer 2-329456-1
BNC RF Interface, Jack, 50 Ω , RG 58C / RG 58 / RG 58A, Bayonet, 4
GHz Operating Frequency, Cable-to-Panel, 1 Position, Sealable,
Wire & Cable

[Auf TE.com ansehen>](#)



Steckverbinder > HF-Steckverbinder > HF-Stecker & -Buchsen > BNC RF Connector Jack Kit, 50 Ohm, 4 Ghz, Military Grade



HF-Schnittstelle: **BNC**

HF-SteckverbinderAusführung: **Klinke**

HF-Steckverbinder Außendurchmesser gesteckt (ca.): **14.53 mm [.572 in]**

Impedanz: **50 Ω**

Mit HF-Kabeltyp kompatibel: **RG 58, RG 58A, RG 58B, RG 58C**

[Alle BNC RF Connector Jack Kit, 50 Ohm, 4 Ghz, Military Grade \(2\)](#)

Eigenschaften

Produktmerkmale

Steckverbinderform	Rund
Dichtungstyp für Steckverbinder	Dichtung, Dichtung
HF-Schnittstelle	BNC
HF-SteckverbinderAusführung	Klinke
Mit HF-Kabeltyp kompatibel	RG 58, RG 58A, RG 58B, RG 58C
Steckverbindersystem	Kabel-an-Schalttafel
Abdichtbar	Ja
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an	Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

Anzahl von Positionen	1
Anzahl der Koaxial-Kontakte	1

Elektrische Kennwerte

Impedanz	50 Ω
----------	-------------

Sonstige Eigenschaften

Kabel-/SteckverbinderAusrichtung	Gerade
Gehäusematerial	Messing
Material der Gehäusebeschichtung	Silber

Kontaktmerkmale

Unterbeschichtungsmaterial des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder	Nickel
	1016 µin
Crimptyp	Einfach
Beschichtungsmaterial des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder	Gold
Material des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder	Beryllium-Kupfer

Klemmenmerkmale

Anschlussmethode für Leitungen und Kabel	Crimpverbindung
--	-----------------

Montage und Anslusstechnik

Konsolenausführungstyp	Rückseitige Montage
HF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus	Bajonett
Art der Steckverbindermontage	Leiterplatten-Befestigung
HF-Kontakt-Fangmethode	Mechanische Eigenschaften
Arretierung	Mit

Abmessungen

HF-Steckverbinder Außendurchmesser gesteckt (ca.)	14.53 mm[.572 in]
---	-------------------

Verwendungsbedingungen

Isolationsoption	Unisoliert
Betriebstemperaturbereich	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]

Betrieb/Anwendung

Betriebsfrequenz	4 GHz
------------------	-------

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmethode	Carton
--------------------	--------

Weitere

Kupplungsmutterbasismaterial	Messing
Zusätzliche Funktionen	Komponenten enthalten
Güteklasse	Militär
Dielektrisches Material	PTFE

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf [TE.com](https://www.te.com) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform mit Ausnahmen
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform mit Ausnahmen
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Eingeschränkte Materialien über dem Grenzwert
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2023 (233) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUN 2016 (169) SVHC > Schwellenwert: Not Yet Reviewed
Halogengehalt	Noch nicht auf den Halogengehalt überprüft
Lötfähigkeit	Für Lötfähigkeit nicht zutreffend

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Bezüglich der REACH Bestimmungen beruht die TE-Information über SVHC in den Artikeln für diese Teilenummer noch auf den „Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen“ (Version: 2, April 2011) der European Chemicals Agency (ECHA), wobei der Grenzwert von 0,1% (nach Gewicht) auf das Fertigprodukt bezogen ist. TE ist sich des EuGH-Urteils vom 10. September 2015, auch bekannt als O5A (Once An Article Always An Article), bewusst, welches besagt, dass im Falle von 'komplexen Erzeugnissen', der Schwellenwert für eine SVHC sowohl auf das Produkt als Ganzes und gleichzeitig auf jeden der Artikel, aus denen sich das Produkt zusammensetzt, angewendet wird. TE hat diesen Entscheid auf der Grundlage der neuen ECHA 'Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen' (Juni 2017, Version 4,0) ausgewertet und wird seine Deklarationen entsprechend aktualisieren.

Kompatible Teile



 <p>TE Teilnr.: 5225395-1 BNC PLUG DUAL CRIMP RG58,A,B,C</p>	 <p>TE Teilnr.: 5227426-1 BNC BLKHD RECPT SEALED</p>	 <p>TE Teilnr.: 5225398-7 BNC DUAL CRIMP JACJ</p>	 <p>TE Teilnr.: 1-5225398-5 DUAL CRIMP BNC BLKHD JACK</p>
 <p>TE Teilnr.: 5225395-6 BNC PLUG DUAL CP RG142</p>	 <p>TE Teilnr.: 8-5227079-2 COMM BNC PLUG</p>	 <p>TE Teilnr.: 2-5330061-1 BNC PLUG</p>	 <p>TE Teilnr.: 5225395-8 BNC PLUG DUAL CRIMP RG179, 187</p>
 <p>TE Teilnr.: 5225396-7 BNC JACK DUAL CP RG174,188</p>	 <p>TE Teilnr.: 5225398-1 BNC DUAL CRIMP RG58, A,B,C</p>	 <p>TE Teilnr.: 5332342 TWIN BNC BHD JACK TEF</p>	 <p>TE Teilnr.: 1-5221128-0 PLUG,COMMERCIAL BNC</p>
 <p>TE Teilnr.: 5225395-7 BNC PLUG DUAL CRIMP RG174,188</p>	 <p>TE Teilnr.: 1-221128-0 PLUG,COMMERCIAL BNC</p>	 <p>TE Teilnr.: 4-5225395-2 PLUG,DUAL CRIMP, BNC</p>	 <p>TE Teilnr.: 91904-4 PREM SDE DIE,COAXICON RG 58</p>

Kunden kauften auch diese Produkte

 <p>TE Teilnr.:208470-1 CMC PLUG ASSEMBLY,SZ 28</p>	 <p>TE Teilnr.:5227169-4 BNC - SOLDER RECEIPT</p>	 <p>TE Teilnr.:HD36-24-9SN PLG, 9P, AL, N, 4/8/12, S</p>	 <p>TE Teilnr.:HDP24-24-29PE-L017 REC, 29P, BLK, E, RNG, 12/16/20, P</p>
--	--	---	---



Dokumente

Produktzeichnungen

BNC BHD JACK KIT

Englisch

CAD-Dateien

3D PDF

3D

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_2-329456-1_R.2d_dxf.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_2-329456-1_R.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_2-329456-1_R.3d_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

Benutzeranleitungen

Anleitung (USA)

Englisch