




LED Jaspis

- Der Push-Dimmer an der Leuchtenstange ermöglicht eine stufenlose Regulierung der Helligkeit sowie das Ein- und Ausschalten der Leuchte.
- Direkte (ca. 45 %) und indirekte (ca. 55 %) Beleuchtung.
- Hohe Energie-Effizienz für ein wirtschaftliches Produkt.
- Der optimierte Diffusor und Blendschutz garantiert eine angenehme und homogene Lichtverteilung auf der Arbeitsfläche und vermeidet störende Blendung.
- 5 Jahre Garantie



Technische Daten

Leistung:	52 W
Gewichteter Energieverbrauch:	52 kWh/1000h
Spannung:	200–240 VAC, 50 Hz
Lichtstrom:	5600 Lumen, 2500 lm direkt/3100 lm indirekt
Lichtausbeute:	108 Lumen/Watt
Farbtemperatur:	4000 Kelvin (neutralweiss), max. 3 Mac-Adam Ellipse
Max. Beleuchtungsstärke:	1200 Lux (Messabstand 115 cm)
Farbwiedergabeindex (Ra):	> 80
UGR (Unified Glare Rating):	< 19
Lebensdauer:	50 000 Stunden (L 80)
Stand by Leistung:	< 0.5 W
Höhe:	1965 mm
Leuchtenfuss:	420 mm Länge x 220 mm Breite x 8 mm Höhe
Leuchtenkopf:	500 mm Länge x 220 mm Breite x 41 mm Höhe
Leuchtenstange:	35 mm Länge x 35 mm Breite, 2-teilig
Kabellänge:	2.0 m, ansteckbar an der Stange
Nettogewicht:	10 kg
Material:	Aluminium, Stahl, PS, PMMA
Verpackung:	weisse Verpackung mit farbiger Etikette 1 Paket: 115 x 40 x 8 cm, 11.5 kg, Gurtmass: 211 cm

Artikel-Nummer: **41-5010.727.CH weiss**
41-5010.728.CH anthrazit