



NADB15FF-B

15-polige D-SUB Durchgangs-Einbaubuchse, female auf female,
schwarzes D-Gehäuse

Features & Benefits

- Ideal für Audio Netzwerke und die Integration von Equipment in Videoanlagen
- Standardisiertes D-Gehäuse

Technische Informationen

Produkte	
Titel	NADB15FF-B
Geschlecht	female - female

Elektrisch	
Durchgangswiderstand	30 mΩ
Isolationswiderstand	> 5 GΩ
Anzahl elektrischer Kontakte	15
Nennstrom pro Kontakt	3 A
Nennspannung	50 V ac
Dielectric strength	> 0.5 kVac

Mechanische Daten	
Frontplattenstärke	4 mm
Leiterquerschnitt	
Anschlussart	Feedthrough
Einbaurichtung	Front mounting
Gehäuseform	D

Material	
Kontaktbeschichtung	Au
Kontakte	Brass (CuZn39Pb3)
Einsatz	Steel , tin plated, PBT
Gehäuse	Zinc diecast (ZnAl4Cu1)
Gehäusebeschichtung	Black chromium

Umwelt	
Entflammbarkeit	UL 94-V0
Temperaturbereich	-25 °C to +85 °C