

ESTUFA PARA EXTERIOR MERCANDIL

DESCRIPCIÓN:

- Estufa de exterior a gas butano o propano para jardines, terrazas, bares y restaurantes.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- **Potencia: 12,5Kw**
- **Area calefacción: hasta 40m²**
- **Consumo máximo: 910gr./h**
- **Peso (sin botella): 17Kg**

- Permite calentar estancias de hasta 40m².
- Dispone de regulación de temperatura con un consumo máximo de 910gr./h
- Cuenta con un sistema de antivuelco (corta el gas en caso de vuelco).



CARACTERÍSTICAS, VENTAJAS Y BENEFICIOS (CVB)

- Fácil instalación con gran poder calorífico, seguro y transportable gracias a las ruedas que lleva incorporadas.
- Encendido eléctrico mediante su sistema de ignición, que lo hace sencillo y rápido.
- El sistema de seguridad antivuelco que corta el gas en caso del vuelco de la estufa, evitando así posibles incidentes.
- Puede ser utilizada con gas propano o butano.

Modelo	MERCANDIL
Código	MT 01 557
Potencia kW	12,5
Área calefacción m ²	40
Tipo de gas:	G30 a 28 ÷ 30 mbar - G31 a 37 mbar
Consumo máximo gr/h	910
Int. Max. Absorvida A	8.7
Seguridad	Antivuelco
Materiales	Chapa de acero
Dimensiones	2150 x Ø750mm
Peso (sin botella)	17Kg