


## Einfach-Rollenketten ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187), Edelstahl, Premium

**Werkstoff:** Spezieller Edelstahl ähnlich 1.4301 (V2A). Kaltgeschmiedet, nur minimal magnetisch.



Premium-Einfach-Rollenketten mit hoher chemischer Beständigkeit. In gleichbleibend hoher Qualität gefertigt. Hauptabmessungen nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Werkstoffbedingt liegen Leistung und Bruchkraft unter den Standard-Ketten. Die angegebene zulässige Kraft sollte nicht überschritten werden. Nicht geschmiert. Die Ketten müssen je nach Einsatzgebiet geschmiert werden. Geschweifte Laschen (Größe 06 mit geraden Laschen). Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend.

**Temperaturbereich:** -20° bis +400°C.



**Bestellangaben:** z.B.: Artikel-Nr. 101 990 00P, Rollenkette Rostfrei Premium 06 B-1

DIN ISO-Nr.	Rostfrei Werkstoff 1.4301 Artikel-Nr.	Teilung x innere Breite p x b <sub>1min</sub>		Innere Breite b <sub>2</sub> mm	Rollen- Ø d <sub>1</sub> mm	Bolzen Ø mm	über Niet b <sub>4</sub> mm	Über- stand b <sub>7</sub> <sup>2)</sup> mm	Betriebs- kraft min. kN	Gewicht kg/m	
		mm	Zoll								
06 B-1 <sup>1)</sup>	101 990 00P	9,525	x 5,72	3/8 x 7/32	8,53	6,35	3,28	13,5	3,3	0,27	0,39
08 B-1	105 990 00P	12,7	x 7,75	1/2 x 5/16	11,30	8,51	4,45	17,0	3,9	0,48	0,70
10 B-1	106 990 00P	15,875	x 9,65	5/8 x 3/8	13,28	10,16	5,08	19,6	4,1	0,66	0,95
12 B-1	107 990 00P	19,05	x 11,68	3/4 x 7/16	15,62	12,07	5,72	22,7	4,6	0,87	1,25
16 B-1	108 990 00P	25,4	x 17,02	1" x 17,02mm	25,45	15,88	8,28	36,1	5,4	2,06	2,70

<sup>1)</sup> Mit geraden Laschen.

<sup>2)</sup> Maximal-Wert am Verschlussglied.

**Bitte beachten: Verpackungseinheit 5 m inkl. Verschlussglied.**

Falls Sonderlängen gewünscht werden, sind die Länge und die Gliederzahl (ungerade Zahl!) anzugeben.

Bei Sonderlängen sind Verschlussglieder immer separat zu bestellen.

## Verschlussglieder für Einfach-Rollenketten ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187), Edelstahl, Premium

**Werkstoff:** Spezieller Edelstahl ähnlich 1.4301 (V2A). Kaltgeschmiedet, nur minimal magnetisch.

**Bestellangaben:** z.B.: Artikel-Nr. 101 990 03P, Verschluss Nr. 11/E, Edelstahl, Premium, 06 B-1



Nr. 11/E: Steckglied mit Federverschluss



Nr. 10/S: Steckglied mit Splintverschluss



Nr. 12/L: gekröpftes Glied mit Splintverschluss



Nr. 15/C: gekröpftes Doppelglied



DIN ISO-Nr.	Artikel-Nr. Steckglied Nr. 11/E	Gewicht g	Artikel-Nr. Steckglied Nr. 10/S	Gewicht g	Artikel-Nr. gekröpft Nr. 12/L <sup>1)</sup>	Gewicht g	Artikel-Nr. gekr. Doppel. Nr. 15/C <sup>1)</sup>	Gewicht g
08 B-1	105 990 03P	7	-	-	105 990 04P	10	105 990 05P	18
10 B-1	106 990 03P	13	-	-	106 990 04P	15	106 990 05P	31
12 B-1	107 990 03P	14	107 990 02P	21	107 990 04P	25	107 990 05P	48
16 B-1	108 990 03P	65	108 990 02P	65	108 990 04P	81	108 990 05P	140

<sup>1)</sup> Bei Kröpfung reduzieren sich Leistung und Bruchkraft um 20%.