

Rollcart diable pour caisses

force 250 kg, roues avec bandage caoutchouc plein, pelle largeur x profondeur 480 x 330 mm, protection de la charge avec paroi arrière grillagée très haute, structure en acier, soudé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane

Numéro d'article: 501947



Rollcart Diable pour caisses

Force 250 kg

diable pour caisses

- force 250 kg
- pelle largeur x profondeur 480 x 330 mm
- hauteur x largeur 1300 x 620 mm
- protection de la charge avec paroi arrière grillagée très haute
- structure en acier, soudé
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- avec protection contre les blessures grâce aux poignées de sécurité en plastique haute résistance
- roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique
- Ø de roue 250 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux

Détails techniques

appareil de manutention	diable de manutention	protection de la charge	paroi arrière grillagée très haute
type de diable de manutention	diable pour caisses	patins pour escaliers	oui

charge	250 kg	pneumatique	caoutchouc plein
largeur de pelle	480 mm	roulement	roulement à rouleaux
profondeur de pelle	330 mm	Ø de roue	250 mm
matériau	acier	matériau de jante	plastique
matériau de finition	soudé	poignée de sécurité	oui
surface	finition peinture époxy	hauteur	1300 mm
couleur	bleu gentiane // RAL5010	largeur	620 mm
rabattable	non	Poids	21,5 kg

Cela s'adapte aussi ...

149740		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/bleu, Parois plein, fond plein
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm