

## Information produit

**68 01 180**

### Pince coupante de devant

DIN ISO 5748

- Forme de la tête permettant d'optimiser les mouvements lors du serrage du nœud au ferrailage
- Avec tranchants pour fils doux et durs
- Convient également pour torsader et couper les fils à ligaturer
- Tranchants trempés, dureté d'env. 61 HRC
- Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases



#### Informations générales

Réf.	68 01 180
EAN	4003773013808
Pince	noire atramentisée
Tête	polie
Poignées	gainées en plastique
Poids	284 g
Dimensions	180 x 52 x 15 mm
Norme	DIN ISO 5748
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

#### Attributs techniques

Capacités de coupe fil d'acier tendre (diamètre)	Ø 4,0 mm
Capacités de coupe fil d'acier mi-dur (diamètre)	Ø 3,2 mm
Capacités de coupe fil d'acier dur (diamètre)	Ø 2,5 mm
Longueur des tranchants mm (C)	29 mm

*Sous réserve de toute modification technique et erreur.*

