



TÜV-/MPA-geprüfte Produkte

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

## Typ UWS Plus

- inkl. Sicherheitsbox Typ 30 nach EN 14470/Teil 1 zur vorschriftsmäßigen Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) innerhalb einwandiger Stahlblechschränke
- kein separater Schrank zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten notwendig
- Sicherheitsbox mit Auffangwanne (5 Liter), selbstschließende Türen und Abluftanschluss (NW 75)
- Chemikalienschrank mit 2 Wannböden und 1 geprüften, flüssigkeitsdichten Bodenwanne (Stahlblech verzinkt), gemäß Stawa-R
- stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion

### Farbausführungen:

Korpus und Türen in Türkisgrün (RAL 6016) oder Korpus in Enzianblau (RAL 5010), Türen in Purpurrot (RAL 3004)



Detailausschnitt: Lüftungsschlitze in der Schrankfront.

## ZUBEHÖR

### Steckfertiger Aufsatz zur technischen Entlüftung



- geeignet für einen bis zu 120-fachen Luftwechsel im Schrank (in Abhängigkeit von Schrankgröße, Druckverlusten und Länge der Lüftungsleitung)
- mit Anschlusskabel und Schuko-Stecker
- ATEX-konform: CE Ex II 3/-G Ex c IIC T4
- Leistung (W): 35
- Maße B x T x H (mm): 200 x 400 x 200
- Stromanschluss 230 V / 50 Hz



Aufsatz mit Überwachung, Bestell-Nr. 136-799-72

Aufsatz ohne Überwachung, Bestell-Nr. 129-345-72

Typ	UWS 19 Plus	PSM 19 Plus	UWS 19 Plus	PSM 19 Plus
Ausstattung	2 Auffangwannen, 1 Bodenwanne, alle Wannen gem. Stawa-R	2 Auffangwannen, 1 Bodenwanne, alle Wannen gem. Stawa-R	2 Auffangwannen, 1 Bodenwanne gem. Stawa-R	2 Auffangwannen, 1 Bodenwanne gem. Stawa-R
Ausführung	Türen ohne Lüftungsschlitze	Türen mit Lüftungsschlitzen	Türen ohne Lüftungsschlitze	Türen mit Lüftungsschlitzen
Maße außen B x T x H (mm)	950 x 500 x 1950	950 x 500 x 1950	950 x 500 x 1950	950 x 500 x 1950
Traglast Auffangwanne [kg]	50	50	50	50
Farbe Korpus	blau	grün	blau	grün
Farbe Türen	rot	grün	rot	grün
Bestellnummer	165-277-72	165-279-72	136-802-72	158-409-72