



- FEINSTEINZEUG
- GLASIERTE KERAMIK
- COTTO
- KLINKER
- ZEMENT
- HOLZ
- POLIERTER NATURSTEIN UND STEINAGGLOMERATE
- LAMINAT
- LINOLEUM
- GUMMI UND PVC



EINSATZGEBIETE

- Reinigt sanft alle Böden und Verkleidungen.
- Schont behandelte und empfindliche Oberflächen.
- Unentbehrlich zur Unterhaltspflege nach dem Verlegen von gegen starke Reinigungsmittel empfindliche Natursteinböden mit poliertem Finish.

VORTEILE

- Reinigt ohne die Oberflächen anzugreifen.
- Bei hohen Verdünnungen (1:200) ist kein Nachputzen mit klarem Wasser erforderlich.
- Keine Rückstände. Hochkonzentriert, in verschiedenen Verdünnungen verwendbar.
- Ideal zur Pflege aller gewachsten Oberflächen.
- In starken Verdünnungen für den Einsatz mit Reinigungsmaschinen geeignet (ab 1:200).
- Ideal für Laminatböden.
- Angenehmer Duft.

ERGIEBIGKEIT

Mit einem Liter Produkt behandelt man:

Pflege 1:200	1500 m²
Erstreinigung Natursteine 1:30	50 m²

„Die Angaben sind unverbindliche Richtwerte und verstehen sich pro Auftrag.“

ANWENDUNGSWEISE

Verdünnung: je nach Bedarf (1:30 bis 1:200).

Anwendung:
Für die **Unterhaltspflege** aller Fußbodenarten. Verdünnung FILACLEANER 1:200 (25 ml mit 5 Litern Wasser). Ein Nachspülen ist nicht notwendig. Bei hartnäckigem Schmutz eine konzentriertere Lösung verwenden.

Zur Erstreinigung nach der Verlegung von empfindlichen Oberflächen (Marmor, Travertin, Granit, polierte Agglomerate usw.). FILACLEANER im Verhältnis 1:30 verdünnen und mit einem Schrubber oder einem weißen Reinigungspad verteilen. Den Rückstand mit einem Tuch oder einem Nasssauger aufnehmen. Anschließend mit Wasser nachspülen.

Für Waschautomaten/Reinigungsmaschinen Verdünnung FILACLEANER 1:200. Die Lösung in den Tank füllen.

Zur außerordentlichen Pflege von sehr schmutzigen Oberflächen. Verdünnung FILACLEANER Je nach Verschmutzungsgrad in einem Verhältnis von 1:30 bis 1:50 verdünnen. Mit Lappen und Schrubber reinigen. Den Schmutz aufnehmen und nachspülen.

Achtung:
FILACLEANER nicht auf Textilfußböden oder auf gewachsten Holzfußböden verwenden.

Verpackung

1-Liter-Kanister in Kartons mit 12 Stück.
5-Liter-Kanister in Kartons mit 4 Stück.

HINWEISE

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Nach dem Gebrauch Behälter nicht in der Umwelt entsorgen.

TEMPERATUREN

Lagertemperatur: von 5 bis 30°C.
Das Produkt ist auf Material bei einer Temperatur zwischen 5° und 30° C aufzutragen.

ENTHÄLT

anionische Tenside < 5 %, nichtionische Tenside mind. 5 %, max. 15%.
Zusatzstoffe: Benzisothiazolinone, Duftstoffe, Citral, Limonene.

ETIKETTIERUNG
Warnungen: Achtung

Gefahrangaben:
Verursacht schwere Augenreizung.

Vorsichtsmassnahmen:
Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

TECHNISCHE MERKMALE
Aussehen: flüssig
Geruch: Zitronenduft
Farbe: gelblich
Dichte: 1,005 kg/l
pH: 7,2 (10%-Lösung in Wasser)

Diese Informationen sind das Ergebnis unserer jüngsten technischen Erkenntnisse und werden kontinuierlich durch unsere Forschungen und Labortests überprüft. Trotzdem müssen die Produkte wegen Faktoren, die sich unserem Einfluss entziehen, vor dem Einsatz immer erst getestet werden. Fila übernimmt keine Verantwortung für die unsachgemäße Verwendungen seiner Produkte.

