

M12 D-cod 4-pol an/- m/- Rail 20m



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

| | |
|--------------------|---|
| Artikelnummer | 09 48 800 0011 200 |
| Beschreibung | M12 D-cod 4-pol an/- m/- Rail 20m |
| HARTING eCatalogue | https://b2b.harting.com/09488000011200 |

Bezeichnung

| | |
|-------------------|---|
| Kategorie | Systemverkabelung |
| Baureihe | Rundsteckverbinder M12 |
| Komponente | Kabelkonfektionen |
| Beschreibung | einseitig konfektioniert |
| Steckverbinder 1 | M12 D-Kodierung Stift gewinkelt umspritzt |
| Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
| Kabelbeschreibung | bahntauglich |

Ausführung

| | |
|------------------|-------------|
| Kabellänge | 20 m |
| Anzahl der Adern | 4 |
| Adernaufbau | 4x AWG 22/7 |
| Kodierung | D-Kodierung |

Technische Kennwerte

| | |
|---------------------------|--|
| Übertragungseigenschaften | Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz |
| Datenrate | 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
| Grenztemperatur | -40 ... +85 °C unbewegt -25 ... +70 °C bewegt |
| Kabeldurchmesser | 6,6 mm ± 0,2 mm |
| Minimaler Biegeradius | 6x Kabeldurchmesser (wiederholtes Biegen) 5x Kabeldurchmesser (einmaliges Biegen) |



Pushing Performance
Since 1945

Technische Kennwerte

Impedanz 100 Ω \pm 5 %

Materialeigenschaften

| | |
|----------------------------------|---|
| Werkstoff Kabel | Elastomer |
| Farbe Kabel | schwarz |
| RoHS | konform mit Ausnahme |
| RoHS-Ausnahmen | 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
| ELV Status | konform mit Ausnahme |
| China RoHS | 50 |
| REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten |
| REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten |
| REACH SVHC Stoffe | ja |
| REACH SVHC Stoffe | Blei |
| California Proposition 65 Stoffe | ja |
| California Proposition 65 Stoffe | Antimontrioxid Blei Nickel |

Normen und Zulassungen

Normen EN 45545-2

Kaufmännische Daten

| | |
|-----------------------------|---|
| Packungsgröße | 2 |
| Nettogewicht | 1 g |
| Ursprungsland | Rumänien |
| europäische Zolltarifnummer | 85444290 |
| GTIN | 5713140240049 |
| eCl@ss | 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert) |