


SCHRUMPFSCHLAUCH 2:1, ROT, DÜNNWANDIG, Ø 19,0/9,0 MM, LÄNGE 5 M
Artikelnummer: 181666

Polyolefin Wärmeschrumpfschlauch, dünnwandig 2:1, farbig, halogenfrei und flexibel, flammwidrig (VW-1/UI224). Technische Daten: Längsschrumpf: < 5%, Dauertemperatur: -55 bis 125°C, Schrumpftemperatur: 125°C, Durchschlagfestigkeit: 15 kV/mm (IEC243), Durchgangswiderstand: 1014 Ohm x cm (IEC93), Zugfestigkeit: 10,4 MPa (ASTM D2671) Reißdehnung: 200 % (ASTM D2671) Ø- in mm; vorher: 19,0; nachher: 9,0; Farbe: rot; Wanddicke: 0,70 mm; Länge: 5,000 m; VE: 1 Box



Merkmal	Wert
	5 m
Werkstoff	Polyolefine (PO-X)
Farbe	rot
Ausführung	dünnwandig
Halogenfrei	Ja
Transparent	Nein
Typ	Warmschrumpf
Betriebstemperatur	-45 °C - 125 °C
Nennquerschnitt	283.53 mm ² - 283.53 mm ²
Schrumpfrate	2:1
Mit Innenkleber	Nein
Innendurchmesser nach Schrumpf	9 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf	19 mm
Bedruckbar	Nein
	0.7 mm

GTIN: 4021103067871

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de