

## fetra diable pour bouteilles

force 100 kg, pour 2x20 l bouteilles,  
protection de la charge avec porte-  
bouteille avec chaîne de sécurité,  
châssis avec finition époxy résistante  
aux chocs et aux rayures en RAL5007  
bleu brillant, roues avec bandage air

Numéro d'article: 118570



**fetra**  
Transportgeräte



**10**  
YEARS  
WARRANTY

## fetra Diabie pour bouteilles

### Force 100 kg

diabie pour bouteilles

- force 100 kg
- pour 2x20 l bouteilles
- hauteur x largeur 1100 x 760 mm
- convient pour bouteilles de Ø 204 mm
- protection de la charge avec porte-bouteille avec chaîne de sécurité
- structure en acier (soudé)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- roues avec bandage air
- Ø de roue 260 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- 10 années de garantie



## Détails techniques

appareil de manutention    diabie de manutention

roulement    roulement à rouleaux

type de diable de manutention	diable pour bouteilles	Ø de roue	260 mm
charge	100 kg	poignée de sécurité	oui
capacité	2x20 l	protection de la charge	porte-bouteille avec chaîne de sécurité
pour Ø de bouteille	204 mm	hauteur	1100 mm
matériau	acier	largeur	760 mm
matériau de finition	soudé	surface	finition peinture époxy
rabattable	non	couleur	bleu brillant // RAL5007
patins pour escaliers	non	garantie	10 années
pneumatique	air	Poids	17,5 kg
matériau de jante	tôle d'acier		

## Accessoires

119195		roue, diamètre x largeur 260 x 85 mm, avec bandage polyuréthane, supplément de prix par diable (kit 4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
119197		roue, diamètre x largeur 260 x 85 mm, avec bandage polyuréthane, supplément de prix par diable (paire, 2 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal