

Positioniersensoren • pendelnd, pneumatisch

22800.0410



Produktbeschreibung

Einsatz im Vorrichtungsbau als Positionierkontrolle für rohe Werkstücke. Die Ansprechgenauigkeit bei einem Betriebsdruck von 2,5 bar liegt konstant bei 0,005 mm. Die Anlagekontrolle erfolgt durch den Druckluftrückstau und wird an der Überwachungseinheit (Art.-Nr. 22800.0701) angezeigt.

Werkstoff

Weiterführende Informationen

Dichtung

- PVC

Hinweise

Nähere Informationen auf Anfrage.

Halteleiste

Weitere Produkte

- Stahl, brüniert

- Überwachungseinheiten, für Positioniersensoren, pneumatisch

Kugel

- Kugellagerstahl, gehärtet


Körper

- Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert

Stecknippel

- Messing


Maßzeichnung



Bestellinformationen

Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]		Art.-Nr.
mit Halteleiste		321 22800.0410

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 11.07.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktminerale" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.