

### IBC-Container, rekonditioniert - Gefahrgut

**i** Mit der Prüfung und Zertifizierung dieser IBC wird die hohe Qualität dokumentiert, die heute im Rahmen der Rekonditionierung erzielt wird. Sie erhalten somit die geforderte Sicherheit beim Transport, in Verbindung mit einem ressourcen-sparend hergestellten Behälter.



<b>Volumen [l]</b>	<b>1000</b>											
Maße außen L x B x H [mm]	1200 x 1000 x 1160											
Dichte max [kg/l]	1,6											
Einfüllöffnung	DN 150	DN 225	DN 150	DN 150	DN 225	DN 150	DN 150	DN 225	DN 150	DN 150	DN 225	
Auslauföffnung	DN 80	DN 50	DN 50	DN 80	DN 50	DN 50	DN 80	DN 50	DN 50	DN 80	DN 50	
Palette	Holz	Holz	PE	PE	PE	Stahlrahmen	Stahlrahmen	Stahlrahmen	Stahlkufe	Stahlkufe	Stahlkufe	
UN-Zulassung	31HA1/Y/.../100											
Bestellnummer	266-191-JY	266-192-JY	266-193-JY	266-194-JY	266-195-JY	266-196-JY	266-197-JY	266-198-JY	266-199-JY	266-200-JY	266-201-JY	

### IBC-Container, rekonditioniert - Gefahrgut und UV-Schutz

**i** Sicherheit bei Transport, Produktschutz und Nachhaltigkeit - Wählen Sie hier Ihren ressourcen-sparend hergestellten IBC, verbunden mit einer vollwertigen UN-Zulassung. Zusätzlich verfügen diese IBC über einen optimierten UV-Schutz, für die Nutzung mit lichtsensitiven Füllmedien.



<b>Volumen [l]</b>	<b>1000</b>							
Maße außen L x B x H [mm]	1200 x 1000 x 1160							
Dichte max [kg/l]	1,6							
Einfüllöffnung	DN 225	DN 150	DN 225	DN 225	DN 150	DN 225	DN 225	DN 225
Auslauföffnung	DN 80	DN 80	DN 50	DN 80	DN 50	DN 50	DN 50	DN 80
Palette	Holz	PE	PE	PE	Stahlkufe	Stahlkufe	Stahlkufe	Stahlkufe
UN-Zulassung	31HA1/Y/.../100							
Bestellnummer	266-202-JY	266-203-JY	266-204-JY	266-205-JY	266-206-JY	266-207-JY	266-208-JY	266-208-JY