

## Élévateur à fûts

### FHR 600 K

force 300 kg, avec pince lève-fûts, largeur intérieure 845 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, Ø 180 mm, galets de fourche avec bandage polyamide, hauteur de levage 600 mm, en acier avec laquage en RAL2000 orangé jaune



Numéro d'article: 524007



## Élévateur à fûts FHR 600 K

### avec pince

élévateur à fûts




- force 300 kg
- pour fûts à moulures
- avec pince lève-fûts
- largeur intérieure 845 mm
- roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, Ø 180 mm
- galets de fourche avec bandage polyamide
- hauteur de levage 600 mm
- en acier avec laquage en RAL2000 orangé jaune
- hauteur x longueur x largeur 1330 x 1000 x 1125 mm
- poids 141 kg

## Détails techniques

appareil de levage	chariot de levage	Diamètre de galets de fourche	80 mm
type de chariot de	élévateur à fûts	équipement appareil de	pince lève-fûts

levage		levage	
charge	300 kg	hauteur	1330 mm
capacité de fûts en plastique (m)	1x200 l	largeur	1125 mm
hauteur de levage	600 mm	ouverture (ga)	845 mm
commande de levage	manuel/hydraulique	longueur	1000 mm
commande du mécanisme de rouleme	manuel	matériau	acier
type de fût	fûts à moulures	surface	laqué
matériau de roulettes pivotantes	caoutchouc plein	couleur	orangé jaune // RAL2000
diamètre des roulettes pivotante	180 mm	Poids	141 kg
matériau galets de fourche	polyamide		

## Cela s'adapte aussi ...

205601		bac de rétention, pour bidons, volume de rétention 20 l, hauteur x largeur x profondeur 60 x 940 x 370 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
504444		sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm
505273		protection d'égouts, Convient pour huiles et produits chimiques, longueur x largeur 457 x 457 mm