

Knürr DI-STRIP® Protector Not-Aus

- Mit 2-poligem Not-Ausschalter für den Personenschutz
 - Zum Schutz des Bedienpersonals
 - Zur manuellen Notabschaltung der angeschlossenen Verbraucher
 - Phase und Neutraleiter werden sicher getrennt
 - Schalter muss zum Wiederanlauf bewusst entriegelt werden
 - 19"-Einbaumöglichkeit (bei Länge 483 mm)
 - Drehung der Dosen: 45°
 - Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm²
 - Angegossener Winkelstecker
- **Material/Oberfläche**
 - Gehäuse: geschlossenes Stahlblechprofil, verzinkt, pulverbeschichtet Struktur
 - Kunststoffteile: Vampamid 6 0024 VO (UL94), recyclebar
 - Innenleiter: durchgehende Stromschienen, Messing
 - **Abmessungen**
 - Abstand der Dosen: Classic: 100 mm, Compact: 50 mm
 - Höhe: 101 mm
 - Gehäusebreite: 44,4 mm (= 1 HE)
 - Zuleitung 2,5 m

- **Zulassungen/Zertifikate**
 - **E-Kennzeichnung gemäß:**
 - Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EU
 - EMV-Richtlinie 2014/30/EU
 - RoHS-Richtlinie 2011/65/EG
 - Bureau-Veritas BG-Zertifikat (Werksinspektion)
 - Bureau-Veritas CB-Zertifikat
- **Farbkombinationen**
 - **Bestellendziffer .1:**
 - RAL 7035, lichtgrau
 - **Kunststoffteile:**
 - RAL 7035, lichtgrau
- **Belastbarkeit**
 - 100–240 V AC/16 A
- **Lieferumfang**
 - 1 Steckdosenleiste
 - 2 Befestigungswinkel



DOS20059

DI-STRIP Modell	Eingangswerte		Eingangsstecker		Ausgänge				L	S	F1	F2	19"	Safe	Bestell-Nr.
	Spannung	Strom	INT. C13	INT. C19	DE Schuko	F UTE	CH Typ 13	CH Typ 23							
Compact	230V	16 A	Schuko CEE7/7		6				483						03.326.006.1
	230V	16 A	Schuko CEE7/7			10			683						03.426.010.1