

## Thurmetall NC-Transportwagen

THURMETALL

Höhe x Breite x Tiefe 930 x 1095 x 545 mm, Mit 32 Werkzeughaltern, Typ VDI 20-25-30-40-50-60, 4 Ebene(n) mit Wechselrahmen mit je 8 Aufnahmen, Korpus in NCS S 4040-R70 B Taubenblau



Artikelnummer: 244156

### NC-Transportwagen

- Geeignet für Bereiche der Fertigungsindustrie, die CNC Werkzeuge einsetzen
- Höhe x Breite x Tiefe 930 x 1095 x 545 mm
- Traglast 400 kg
- Mit 32 Werkzeughaltern, Typ VDI 20-25-30-40-50-60
- 4 Ebene(n) mit Wechselrahmen mit je 8 Aufnahmen
- neig- und höhenverstellbar
- Einsätze aus bruch-/schlagfestem und ölbeständigem ABS-Material zur passgenauen Aufnahme von Zerspanungswerkzeugen
- Werkzeughalter mit Klappverschluss für werkzeugloses Ein- und Versetzen
- Ebenen in NCS S 4502-B Taubengrau
- Mit praktischem Schiebebügel
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 100 mm
- mit Vollgummi-Bereifung
- Lenkrollen mit Feststellern
- Konstruktion aus Stahlblech
- Korpus in NCS S 4040-R70 B Taubenblau

## Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Halter Anzahl	32 Stück
Wagentyp	Werkzeugwagen	Halter Typ	VDI 20-25-30-40-50-60
geeignet für (Branche/Bereich)	Fertigungsindustrie	Halter Ausstattung	Werkzeughalter mit Klappverschluss
Höhe	930 mm	Schiebebügel	ja
Breite	1095 mm	abschließbar	nein
Tiefe	545 mm	fahrbar	ja
Material	Stahlblech	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk-/2 Bockrollen
inkl. Werkzeug	nein	Durchmesser Rad	100 mm
Traglast	400 kg	Bereifung	Vollgummi
Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Böden- / Ebenentyp	Wechselrahmen mit Werkzeugeinsätzen	Farbe Korpus	Taubenblau // NCS S 4040- R70 B
Böden / Ebenen Ausstattung	Einsätze aus bruch/- schlagfestem und ölbeständigem ABS- Material zur passgenauen Aufnahme von Zerspanungswerkzeugen	Farbe Boden	Taubengrau // NCS S 4502- B
Böden / Ebenen Funktion	neig- und höhenverstellbar	Gewicht	57 kg