

## Blume Förderanlagen Durchgang für Rollenbahn



Tragrolle aus Stahl,  
Rollendurchmesser 30 mm, Bahn  
Länge x Breite 1 m x 200 mm,  
Achsabstand 37,5 mm, mit  
Scharnieren und Handgriff



Artikelnummer: 510308



## Blume Förderanlagen Kleinrollenbahn - Einzelelement

### Durchgang

Durchgang für Rollenbahn

- Tragrolle aus Stahl
- Rollendurchmesser 30 mm
- Bahn Länge x Breite 1 m x 200 mm
- Breite 240 mm
- Achsabstand 37,5 mm
- mit Scharnieren und Handgriff
- hochklappbar und dadurch als Sperre nutzbar
- U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
- aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

### Technische Details

Fördertechnik	Förderbahnen	Achsabstand	37,5 mm
Bahntyp	Rollenbahn	Rahmenhöhe	70 mm
Bahnkomponente	Durchgang	Rahmenbreite	20 mm
Rollentyp	Tragrolle	Förderbahn Ausstattung	Scharniere, Handgriff
Material Rolle	Stahl	Förderbahn Funktion	hochklappbar und dadurch als Sperre nutzbar
Durchmesser Rolle	30 mm	Material Rahmen	Stahl

Bahnlänge	1 m	Oberfläche Rahmen	verzinkt
ausziehbar	nein	Rahmenform	U-Profil
Bahnbreite	200 mm	Gewicht	18 kg
Breite	240 mm		