

RN73C1E887RBTDF ✓ AKTIV

Holsworthy | Holsworthy RN73

Interne TE-Nummer 6-1879128-2

887 Ω , Thin Film, Precision Resistor, .1 %, 2 Termination, 0402,

Taped & Reeled, .063 W, ± 10 ppm/ $^{\circ}\text{C}$, Solder, 1 x .5 x .3 mm,

Holsworthy RN73

[Auf TE.com ansehen>](#)



Passive Bauelemente > Widerstände > Widerstände für die Oberflächenmontage



Widerstandstyp: **Präzisionswiderstand**

Anzahl der Anschlüsse: 2

Paketgrößencode: **0402**

Verpackungsmethode: **Auf Bandware**

Toleranz für passive Komponenten: **.1 %**

Eigenschaften

Produktmerkmale

Produkttyp	Fester Widerstand
Widerstandstyp	Präzisionswiderstand
Paketgrößencode	0402
Elementtyp	Dünnschicht

Konfigurationsmerkmale

Anzahl der Widerstände	1
------------------------	---

Elektrische Kennwerte

Nennspannung	25 V
Toleranz für passive Komponenten	.1 %
Widerstandsklasse	Bis zu 1k Ω
Widerstandswert	887 Ω
Nennleistung	.063 W

Klemmenmerkmale

Anzahl der Anschlüsse	2
Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp	Löten

Abmessungen

Abmessungen der passiven Komponenten	1 x .5 x .3 mm
--------------------------------------	----------------

Verwendungsbedingungen

Temperaturkoeffizient	± 10 ppm/ $^{\circ}$ C
-----------------------	----------------------------

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmethode	Auf Bandware
--------------------	--------------

Produkt-Compliance


Bitte besuchen Sie die Produktseite auf [TE.com](https://www.te.com) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2023 (233) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUNI 2022 (224) Enthält keine SVHC
Halogengehalt	Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 900 ppm im homogen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei.
Lötfähigkeit	Reflow-Löten tauglich bis 260 $^{\circ}$ C


Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Kompatible Teile



TE Teilnr.: 1676153-2
RN 0805 10K 0.1% 10PPM 1KRL



TE Teilnr.: 1614349-9
RN 0603 10K 0.1% 10PPM CUT LENGTH



TE Teilnr.: 1676153-3
RN 0805 10K 0.1% 10PPM 5KRL



TE Teilnr.: 1-1676142-3
RN 0805 100K 0.01% 10PPM 5K RL



TE Teilnr.: 8-1879130-4
RN 0402 5K11 0.1% 10PPM 5K RL

Auch serienmäßig | **Holsworthy RN73**



Widerstände für die Oberflächenmontage(2572)

Kunden kauften auch diese Produkte



TE Teilnr.:1-1986711-4
SCREWLESS, SW,14P,5.0 PCB



TE Teilnr.:YDTS26Z11-05SNV001
PLUG ASSY



TE Teilnr.:CV3257-000
RW-175-1/16-X-SP



TE Teilnr.:5054064007
RNF-100-1/8-1-SP



TE Teilnr.:2138168-1
EVC135, RELAY, SIDE MOUNT



TE Teilnr.:48752-1
HYP8 PLASTI-GRIP 8AWG 69051 DIE SET



TE Teilnr.:48753-1
HYP8 PLASTI-GRIP 6AWG 69051 DIE SET



TE Teilnr.:2-1879132-7
RN 0402 16K9 0.1% 10PPM 1K RL



Dokumente

Produktzeichnungen

[RN 0402 887R 0.1% 10PPM 1K RL](#)

Englisch

CAD-Dateien

[3D PDF](#)

3D

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_6-1879128-2_BA.2d_dxf.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_6-1879128-2_BA.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_6-1879128-2_BA.3d_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

Datenblätter/ Katalogseiten

[1309350_PASSIVE_COMPONENT](#)

Englisch

[High Precision Resistors \(SMD\) - Type RN73 Series - Tyco Electronics Passives](#)

Englisch

[8-1773459-4_POWER_FILTERING_AND_RESISTIVE_SOLUTIONS_FOR_ELEVATORS_AND_ESCALATORS](#)

Englisch