

**Artikelnummer:** 22094

**Kurzbeschreibung:** Gefahrstoffschrank Typ 90, B  
596 x T 616 x H 1968 mm, lichtgrau RAL 7035

**Langbeschreibung:** Gefahrstoffschrank Typ 90, B  
596 x T 616 x H 1968 mm: Feuerbeständige  
Gefahrstoffschränke zur vorschriftsmäßigen  
Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen  
gemäß TRGS 510. Typgeprüft nach DIN EN  
14470-1, DIN EN 14727, GS-geprüft, CE konform.

Höchste Feuerwiderstandsklasse Typ 90  
(Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten).

Kennzeichnung gemäß DIN EN 14470-

1. Uneingeschränkte Lagerung entzündbarer

Flüssigkeiten aller Gefahrenklassen in

Arbeitsräumen

Deutsches Qualitätsprodukt aus

kunststoffbeschichtetem Feinstahlblech

Innenflächen aus chemisch hochbeständigen

Werkstoffplatten

Türfeststellanlage für einfaches Ein- und Auslagern (im Brandfall

selbstschließend)

Leichtgängige Türbedienung

Bequemes Arbeiten am Schrank durch große

Bedienbreite bei geöffneten Türen

Verriegelung der Türen mit Profilzylinder (schlie-

ßsicher)

Justiervorrichtungen zum Ausgleich von

Bodenunebenheiten

Wannenförmige Lagerebenen, Tragkraft 75 kg (verteilte Last)

Flexibel

höhenverstellbar (Rastermaß 32 mm)

Geprüfte Auffangwanne gemäß

StawaR

Abluftanschluss (NW 75) im Dachbereich

Einschließlich 3 Wannensböden,

Bodenauffangwanne (gemäß StawaR), Lochblecheinsatz und

Türfeststellanlage.

Volumen Bodenauffangwanne: 22 l

Abmessungen B x T x H: 596 x 616 x

1968 mm

Innenmaß B x T x H: 450 x 524 x 1742 mm

Gewicht: ca. 260 kg

Lieferung frei

Verwendungsstelle

Lastenaufzug und ausreichende Raumbreiten vorausgesetzt. Die

Anfahrts- und Transportwege müssen ausreichend dimensioniert und die Zufahrt muss

LKW-tauglich sein. Treppentransportkosten auf Anfrage.



**EAN/GTIN:** 4054923017597