

Rollcart diable porte-panneaux

force 250 kg, pelle largeur x profondeur 500 x 100 mm, transport de panneaux transversal, protection de la charge avec 2 supports horizontaux avec lames en bois recouvertes de feutre, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage TPE

Numéro d'article: 158247



Rollcart Diabie porte-panneaux

Force 250 kg

diabie porte-panneaux

- force 250 kg
- pelle largeur x profondeur 500 x 100 mm
- transport de panneaux transversal
- protection de la charge avec 2 supports horizontaux avec lames en bois recouvertes de feutre
- structure en acier (soudé)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- hauteur x largeur 1360 x 520 mm
- roues avec bandage TPE
- Ø de roue 250 mm
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- 2 roues porteuses

Détails techniques

appareil de manutention diabie de manutention

roulement roulement rainuré à billes

type de diable de manutention	diable porte-panneaux	Roue porteuse	2 roues porteuses
charge	250 kg	Diamètre de roue porteuse	58 mm
largeur de pelle	500 mm	poignée de sécurité	non
profondeur de pelle	100 mm	hauteur	1360 mm
matériau	acier	largeur	520 mm
matériau de finition	soudé	profondeur	350 mm
rabattable	non	utilisation	transversal
patins pour escaliers	non	surface	finition peinture époxy
protection de la charge	supports horizontaux avec revêtement en feutre	couleur	bleu gentiane // RAL5010
pneumatique	TPE	Poids	16 kg
Diamètre de roue	250 mm		