

## Kappes armoire avec plaques à fentes

RasterPlan®

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 410 mm, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 522498

RasterPlan

KAPPES



## Kappes Armoire d'outillage RasterPlan®

armoire avec plaques à fentes

- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 410 mm
- structure en tôle d'acier, soudé de manière stable
- double porte battante
- portes renforcées avec guidage de tringlerie sur toute la hauteur
- angle d'ouverture de la porte 200 °
- avec poignée tournante
- verrouillable avec serrure à cylindre
- Mécanisme de fermeture 3 points
- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair





## Détails techniques

type de meuble armoire

soubassement socle

type d'armoire	armoire modulable	matériau	tôle d'acier
type de porte	double porte battante	matériau de finition	soudé
hauteur	1950 mm	verrouillable	oui
largeur	1000 mm	cloison de séparation médiane	non
profondeur	410 mm	angle d'ouverture de porte	200 °
équipement armoire	plaque de rangement perforée / à fentes	poignée	poignée tournante
couleur du corps	gris clair // RAL7035	roulant	non
surface de corps	finition peinture époxy	paroi arrière	
surface de face avant	finition peinture époxy	exécution porte	
système de fermeture	serrure à cylindre	Poids	63 kg
fonction de fermeture	Mécanisme de fermeture 3 points		

## Cela s'adapte aussi ...

147357		pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml
194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
974176		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 145 x 230 / 200 mm, en polypropylène en rouge