

PROCITY Wahlkabine



Erweiterungsmodul, Breite x Tiefe 800 x 800 mm, mit Vorhängen und Schreibbrett

Artikelnummer: 225629



PROCITY Wahlkabine

optimale Ausstattung für die nächsten Wahlen

Wahlkabine

- Erweiterungsmodul
- Breite x Tiefe 800 x 800 mm
- Gestell aus Stahl mit Lackierung in braun
- Seitenwand aus Blech mit Lackierung in beige
- mit Vorhängen und Schreibbrett
- Vorhang aus Baumwolle

Technische Details

Informationsausstattung	Wahlkabine	Material Seitenwand	Blech
Modul	Erweiterungsmodul	Oberfläche Seitenwand	lackiert
Breite	800 mm	Farbe Seitenwand	beige
Tiefe	800 mm	Wahlkabine Ausstattung	Vorhänge // Schreibbrett
Material Gestell	Stahl	Material Vorhang	Baumwolle
Oberfläche Gestell	lackiert	Gewicht	13 kg
Farbe Gestell	braun		

Dazu passt auch ...

223689		Kopierpapier, Format DIN A4, 500 Blätter, In hochweiß, Weißegrad (CIE) 161, Grammatur 80 g/m ²
227109		Garderobenständer, Höhe x Durchmesser 1750 x 460 mm, 8 Hut- und 16 Mantelhaken, 4 Taschenhaken, 4 Taschenschirmhaken, Schimhalter mit Tropfmulde, Aus Stahl, mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in mattschwarz
228114		Teppich, für den Innenbereich geeignet, Höhe x Länge x Breite 7,5 x 1700 x 1200 mm, aus Polypropylen, maschinell gewebt aus mehrfarbigem Garn, mit Dreieck-/Viereckmuster
229937		Glastafel, Höhe x Breite 450 x 600 mm, Oberfläche: magnethaftend, beschriftbar, nass und trocken abwischbar, Tafelkern aus Sicherheitsglas in reinweiß
527133		Standvitrine, Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 450 x 450 mm, 4 Ebene(n) mit Glasboden, Flügeltür, Wände aus Einscheibensicherheitsglas, Profil in silber