



Kugelhahn-Antriebseinheit

VZBA-1/2"-GG-63-T-22-F0304-V4V4T-PS15-R-90-4-C

Teilenummer: 1758071

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Werte
Konstruktiver Aufbau	2-Wege-Kugelhahn Schwenkantrieb
Betätigungsart	pneumatisch
Einbaulage	beliebig
Befestigungsart	Leitungseinbau
Anschluss Armatur	Rp1/2
Schaltstellungsanzeige	Schlitzzrichtung = Durchflussrichtung
Nennweite DN	15
Betriebsdruck	6 ... 8,4 bar
Nennndruck Armatur	63
Medium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-] Inerte Gase Wasser - kein Wasserdampf neutrale Flüssigkeiten
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Mediumstemperatur	-10 ... 200 °C
Umgebungstemperatur	-10 ... 80 °C
Durchfluss Kv	19,4 m ³ /h
max. Oberflächentemperatur Zusammenbau	TX
Explosionsgruppe Zusammenbau	IIC
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Lebensmittel-Zulassung	nein
Produktgewicht	2.000 g
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3
ATEX-Kategorie Gas	II 2G
ATEX-Kategorie Staub	II 2D
Ex-Umgebungstemperatur	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)