

TECHNISCHES DATENBLATT

Modell 12TP110

Traktion-Power PZS

Nennspannung	12 Volt
Nennkapazität (20H EN-Norm)	150 Ah
Nennkapazität (5H at 25°C)	110 Ah
Gewicht "gefüllt und geladener Batt."	36,9 Kg
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25°C)
Bodenleiste	keine
Abmessungen	346 x 172 x 286 mm (l x b x h)
Layout	Schaltung 0
Ausführung	Panzerplatten-Technologie, geschlossen
Polausführung	Ø 19.5 / 17.9 mm
Entgasung	durch Batteriedeckel je Zelle
Einsatzgebiet	Zyklischer Einsatz, Traktion und Solar
Zyklusfestigkeit	ja, 1000 Zyklen nach IEC 254-1
Garantie	12 Monate
Auslieferungszustand	gefüllt und geladen

