

Kombinationszange

- Werkstoff: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- professionelle Mehrschicht-Tauchisolation

zusätzlich nur für Best. Nr. 216319

- Werkstoff: Chrom-Vanadium-Elektrostahl, ölgehärtet
- schneidet auch Pianodraht



Bezeichnung	Best.Nr.	—mm—	Schneidwerte Ø mm (Kabel)	⚖
Kombinationszange	216316	160	10	270
Kombinationszange	216318	180	12	285
Kombinationszange (Pianodraht)	216319	190	13	335
Kombinationszange	216320	200	13	360
Kombinationszange	216326	260	15	560

Kombinationszange 2K

- sehr schlanke Ausführung des gesamten Kopfes
- seitlich abgerundeter Kopf
- extra lange, induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
- zum Schneiden von hartem und weichem Draht
- hohe Schneidleistung; leichtgängiges Gelenk
- besonders verschleißfeste Greifbacken
- 2-Komponenten Griffe aus schlagfestem Kunststoff
- Einsatzbereich bis -40°C



ein *intercable* Produkt



Bezeichnung	Best.Nr.	INT-Id.	—mm—	Schneidwerte Ø mm (Kabel)	⚖
Kombinationszange 2K	21631601	1101 160	160	14	218
Kombinationszange 2K	21631801	1101 180	180	16	250
Kombinationszange 2K	21632001	1101 200	200	18	282

Kombinationszange mit Arbeitskopfbeschichtung

- Werkstoff: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- verchromter Kopf mit einer ca. 1,5 mm dicken, transparenten und hochflexiblen Isolierung beschichtet
- Öffnungswinkel max. 30°
- professionelle Mehrschicht-Tauchisolation

zusätzlich nur für Best. Nr. 216419

- Werkstoff: Chrom-Vanadium-Elektrostahl, ölgehärtet
- schneidet auch Pianodraht



Bezeichnung	Best.Nr.	—mm—	Schneidwerte Ø mm (Kabel)	⚖
Kombinationszange mit Arbeitskopfbeschichtung	216418	180	12	290
Kombinationszange mit Arbeitskopfbeschichtung	216419	190	13	330
Kombinationszange mit Arbeitskopfbeschichtung	216420	200	13	390

Kombinationszange ISOplus 2K

- Zange aus schlagfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff mit eingesetzten Schneideinsätzen aus hochfestem Spezialstahl
- 2-Komponenten-Griff
- extra lange Schneiden
- zum Schneiden von flexiblen Leitern bis 12mm Durchmesser und mittelharten Draht
- Greifzone mit 3 Aussparungen für verschiedene Kabel-durchmesser
- extra robuste Ausführung
- Einsatzbereich bis -40°C



ein *intercable* Produkt



Bezeichnung	Best.Nr.	INT-Id.	—mm—	Schneidwerte Ø mm (Kabel)	⚖
Kombinationszange ISOplus 2K	21641902	1109 2	190	12 (flexibel)	142