

Artikelnummer: 129313

Kurzbeschreibung: ESD-Schiebebügelwagen,
1000 x 700 mm

Langbeschreibung: ESD-Schiebebügelwagen:
Stabile Stahlkonstruktion, elektrisch leitfähig,
pulverbeschichtet in Blau (RAL 5010). Ladeflächen
aus elektrisch leitfähiger Spanplatte, wei ss. 2 Lenk-
und 2 Bockrollen in elektrisch leitfähiger
Ausführung, beide Lenkrollen mit Radfeststeller
gem. EN 1757-3. Ladeflächenhöhe: 285 mm
Tragkradt: 600 kg Rad-ø: 200 mm
Reibungselektrizität tritt z. B. beim Laufen über
einen Teppichboden auf, wobei ein Mensch auf ca.
30.000 Volt aufgeladen werden kann. Die
elektrischen Entladungen können in
mikroelektronischen Bauteilen erhebliche Schäden verursachen oder in brandgefährdeten
Bereichen unter Umständen einen Brand auslösen.

EAN/GTIN: 4250448506169

