

Chemikalienschränke Space, mit Schiebetüren. Großes Stauraumangebot - wenig Platzbedarf



Mit einer Bewegung erhalten Sie großflächigen Zugriff auf den Inhalt des Schrankes. Stimmen Sie die Höhe der als Lagerebenen dienenden Auffangwannen auf die Größe der einzulagernden Gebinde ab. So können kleinere und größere Gebinde optimal in einem Schrank gelagert werden.

- optimal bei eingeschränkten Raumverhältnissen
- schneller und großflächiger Zugriff auf die Lagerware
- stabile Stahlblechkonstruktion, geprüfte Bodenwanne (gemäß Stawa-R)

- sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von wassergefährdenden, nicht entzündbaren Flüssigkeiten und Giftstoffen in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510
- Korpus aus Feinstahlblech mit robuster, hochwertiger Strukturlackierung, Korpus enzianblau (RAL 5010), Türen lichtgrau (RAL 7035)
- permanenter Luftaustausch durch Lüftungsgitter in den Türen
- komplett montierte Anlieferung
- Auffangwannen im Raster von 25 mm höhenverstellbar



Leichtgängige, rollengelagerte Schiebetüren mit Zylinder-Sicherheitschloß sorgen für eine sichere Lagerung der Gefahrstoffe.

Chemikalienschränke Comfort, mit Flügeltüren und ausziehbaren Auffangwannen

- ausgestattet mit 3 ausziehbaren, verzinkten Auffangwannen (höhenverstellbar im Raster von 25 mm) und einer ausziehbaren, verzinkten Bodenwanne (gemäß Stawa-R)
- integrierte Auszugssicherungen verhindern ein gleichzeitiges Ausziehen mehrerer Wannen

- sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von wassergefährdenden, nicht entzündbaren Flüssigkeiten und Giftstoffen in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510
- permanenter Luftaustausch durch Lüftungsgitter in den Türen
- komplett montierte Anlieferung
- Flügeltür(en) mit Sicherheitsschloß und abgedecktem Schließgestänge
- Korpus- und Türen lichtgrau (RAL 7035)



Ist eine Auffangwanne ausgezogen, werden die übrigen automatisch an der Rückwand arretiert. So wird verhindert, dass der Schrank vorderlastig wird. Zusätzlich empfehlen wir, den Schrank mit dem mitgelieferten Befestigungsset an einer Wand zu fixieren. Die ausgezogenen Wannen erleichtern Ihren Zugriff auf die eingelagerte Ware.



Mit den komfortablen ausziehbaren Auffangwannen bringen Sie System und Übersicht in Ihre Gefahrstofflagerung, hier im Typ CS 104-A.

Typ	CS 124	CS 184
Ausstattung	3 Auffangwannen, 1 Bodenwanne (1 Schrankfach)	6 Auffangwannen, 2 Bodenwannen (2 Schrankfächer)
Maße außen B x T x H [mm]	1200 x 500 x 1950	1800 x 500 x 1950
Traglast Auffangwanne [kg]	75	75
Auffangvolumen Auffangwanne [l]	20	39
Auffangvolumen Bodenwanne [l]	20	30
Bestellnummer	201-639-J9	201-640-J9
Preis € / Stück		
ZUBEHÖR		
Bestellnummer Zusätzliche Auffangwanne	211-270-J9	211-271-J9
Bestellnummer Lochblecheinsatz für Auffang- und Bodenwanne	202-118-J9	202-119-J9
Bestellnummer PE-Einlegewanne für Auffangwanne	207-328-J9	207-330-J9
Bestellnummer PE-Einlegewanne für Bodenwanne	207-329-J9	207-331-J9

ZUBEHÖR

- Einlegewannen als Schutz vor Korrosion bei aggressiven Gefahrstoffen
- leichtes und sicheres Entfernen von Leckagen



Lochblecheinsätze sichern die Lagerware vor evt. ausgelaufenen Flüssigkeiten (nicht in Kombination mit PE-Einlegewannen nutzbar).

Typ	CS 64-AR	CS 64-AL	CS 104-A
Ausstattung	3 Auszugswannen, 1 Bodenwanne	3 Auszugswannen, 1 Bodenwanne	3 Auszugswannen, 1 Bodenwanne
Maße außen B x T x H [mm]	600 x 500 x 1950	600 x 500 x 1950	1200 x 500 x 1950
Traglast Auszugswanne [kg]	45	45	45
Auffangvolumen Auszugswanne [l]	10	10	20
Auffangvolumen Bodenwanne [l]	15	15	30
Türanschlag	rechts	links	beidseitig
Bestellnummer	202-021-J9	202-022-J9	201-935-J9
ZUBEHÖR			
Bestellnummer Lochblecheinsatz für Auffang- und Bodenwanne	202-139-J9	202-139-J9	202-138-J9
Bestellnummer PE-Einlegewanne für Auszugswanne	207-332-J9	207-332-J9	207-334-J9
Bestellnummer PE-Einlegewanne für Bodenwanne	207-333-J9	207-333-J9	207-335-J9