

Blume Förderanlagen Stütze für Rollenbahn

Bahnbreite 400 mm, Kopfplatten mit Drehgelenk, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau

Artikelnummer: 508115



BLUME
FÖRDERANLAGEN



Blume Förderanlagen Doppelständer mit Drehgelenk

Stütze für Rollenbahn

- Bahnbreite 400 mm
- Höhe 680 - 1100 mm
- Kopfplatten mit Drehgelenk
- zum Einstellen der Bahnneigung (Antrieb durch Gefälle)
- aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
- **BITTE BEACHTEN:** Das Gewicht des Fördergutes bestimmt den Stützenabstand und somit die Anzahl der benötigten Stützen. Der Stützenabstand sollte 2 m nicht überschreiten

Technische Details

Fördertechnik	Förderbahnen	Förderbahn Funktion	zum Einstellen der Bahnneigung (Antrieb durch Gefälle)
Bahntyp	Rollenbahn	Material Gestell	Stahl
Bahnkomponente	Stütze	Oberfläche Gestell	lackiert
Bahnbreite	400 mm	Farbe Gestell	blau// RAL5015
Höhe	680-1100 mm	Gewicht	7,9 kg
Förderbahn Ausstattung	Kopfplatten mit Drehgelenk		

