

GF11 Glasfaserstab Ø 11 mm

für Rohrdurchmesser 80 - 250 mm, inkl. Doppelauslaufsystem

Art.-Nr.: 10092 | 10093 | 10094 | 10095 | 10096 | 10097



VIDEO

GF11

Hier klicken Video

- Ergonomischer Halte- und Tragegriff
- Autom. Auslaufbremse
- Seitliche Feststellbremse
- Mechanisches Zählwerk mit gehärtetem Rändelrad
- Schnellauslauf mit gelagerten Laufrollen
- Fahrbare Haspel KTL/pulverbeschichtet
- 2 x Gewindebolzen (für Laufrolle oder Birnen)

Stabspitze: Schäkkel, Edelstahl, Gewinde RTG Ø 12 mm, mit Strang verschraubt

Stabende: Endhülse, Edelstahl, Gewinde RTG Ø 12 mm

Hier klicken Produktinformationen

Doppelauslaufsystem (Schnellauslauf und automatische Auslaufbremse)

Schnellauslauf mit gelagerten Laufrollen

Automatische Auslaufbremse

Mechanisches Zählwerk mit gehärtetem Rändelrad

6-stelliges Rollenzählwerk mit Meter und 10 cm Anzeige

Zusatzoption: Adaptierbare Führungs sonden

13-teiliges Haspel-Führungs sonden-Set

Stab	empf. Rohr-Ø	Biegeradius mit Hülse	Biegeradius Stab	Bruchlast	Gesamtbruchlast
Ø					
11 mm	80 - 250 mm	770 mm	210 mm	6200 kg	580 kg

DATEN						
ART.-NR.	10092	10093	10094	10095	10096	10097
LÄNGE	100 m	120 m	150 m	200 m	250 m	300 m
GEWICHT	31,60 kg	34,30 kg	38,70 kg	45,60 kg	53,20 kg	59,60 kg
MATERIAL STAB	Glasfaserkern mit PP Ummantelung					
BIEGERADIUS	770 mm					
ROHR Ø	optimal von 80 - 250 mm					
ABMESSUNG	L 1140 mm B 550 mm H 1200 mm					
GESAMTBRUCHLAST	580 kg					

BESCHREIBUNG

GF11 Glasfaserstab Ø 11 mm - Gewinde RTG Ø 12 mm mit robuster Stahlhaspel Ø 1000 mm (KTL/pulverbeschichtet) mit neuem, Doppelauslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse. Inkl. mechanisches Zählwerk mit gehärtetem Rändelrad. Der Schäkkel an der Spitze verfügt zusätzlich über ein Übergangsgewinde auf RTG Ø 6 mm um diverse Führungsstäbe (RUNPOSTICKS), Führungs sonden, Kabelziehstrümpfe, RC2 Inspektionskamera etc. zu adaptieren.

Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 60 mm - 250 mm
Anwendungsfilm: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen.
Lieferumfang: 1 x GF11 Glasfaserstab Ø 11 mm, Edelstahl-Endhülsen (Anfang/Ende) 1 x Stahlhaspel Ø 1000 mm fahrbar inkl. Doppelauslaufsystem, 1 x Meterzähler, 1 x Schäkkel

VORTEILE

- inkl. Stahlhaspel und Meterzähler
- Doppelauslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf)
- Zusätzliche Feststellbremse
- Glasfaserstab Bruchlast bis 6200 kg
- Gesamtbruchlast 580 kg
- Biegeradius nur Stab 210 mm
- Biegeradius mir Hülse 770 mm

INFORMATION

Kompatibel mit:
RC2 Inspektionskamera
 10 m - Art.Nr.: 10139
 30 m - Art.Nr.: 10140
 50 m - Art.Nr.: 10141



Hier klicken Produktinformationen