



Kabelbäume &gt; Schrumpfkompontenten &gt; Schrumpfmuffen



Form des Formteils: 90°

Formcode des Formteils: 222

Mit Rand: Ja

Materialcode: 100

Materialsystemcode: 100

## Eigenschaften

### Produktmerkmale

Form des Formteils	90°
--------------------	-----

### Konfigurationsmerkmale

Mit Rand	Ja
----------	----

### Sonstige Eigenschaften

Materialcode	100
--------------	-----

Materialsystemcode	100
--------------------	-----

Vorbeschichtung mit Klebemittel	Nein
---------------------------------	------

Material	Material für geringe Brandgefahr
----------	----------------------------------

### Abmessungen

Wire/Cable Outside Diameter_update	.236 Zoll, .276 Zoll, .3 Zoll, .31 Zoll, .35 Zoll, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm
------------------------------------	--

Kabeldurchmesserbereich	5.6 – 13 mm[5.6 – 14 in]
-------------------------	--------------------------

### Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
---------------------------	----------------------------

Entflammbarkeit	Geringe Brandgefahr
-----------------	---------------------

### Betrieb/Anwendung

Stromkabelzubehör	Nein
-------------------	------

### Industriestandards

Zugelassene Standards	BR1326 gelistet für Klasse G, BS-G-198-5-DF, DEF-Std. 59-97 Ausgabe 3 Typ DF, IEC 62329-3-101
Mit behördlicher Genehmigung	Nein

### Weitere

Formcode des Formteils	222
Fluid/Chemical Resistance_update	Langfristige Exposition bei hohen Temperaturen
Klebemitteloptionen	/180-Vorbeschichtung
Klebstofftyp	Klebstoff muss separat erworben werden

### Produkt-Compliance

[Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>](#)

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2020 (205) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN 2020 (205) Enthält keine SVHC
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2020 (205) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN 2020 (205)
Halogengehalt	Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 900 ppm im homogenen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei.
Lötfähigkeit	Für Lötfähigkeit nicht zutreffend

#### Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Bezüglich der REACH Bestimmungen beruht die TE-Information über SVHC in den Artikeln für diese Teilenummer noch auf den „Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen“ (Version: 2, April 2011) der European Chemicals Agency (ECHA), wobei der Grenzwert von 0,1% (nach Gewicht) auf das Fertigprodukt bezogen ist. TE ist sich des EuGH-Urteils

vom 10. September 2015, auch bekannt als O5A (Once An Article Always An Article), bewusst, welches besagt, dass im Falle von 'komplexen Erzeugnissen', der Schwellenwert für eine SVHC sowohl auf das Produkt als Ganzes und gleichzeitig auf jeden der Artikel, aus denen sich das Produkt zusammensetzt, angewendet wird. TE hat diesen Entscheid auf der Grundlage der neuen ECHA ' Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen' (Juni 2017, Version 4,0) ausgewertet und wird seine Deklarationen entsprechend aktualisieren.

## Kompatible Teile



TE Teilenummer 095226-000  
S1030-TAPE-3/4X33FT




TE Teilenummer CJ2087-000  
HL2010E-KIT-120V


## Kunden kauften auch diese Produkte



TE Teilenummer 850845-000  
TXR40AB00-1610BI



TE Teilenummer 061664-000  
382A012-100-0



TE Teilenummer 720677-000  
202K121-100-0



TE Teilenummer 916728-000  
382A023-100-0



TE Teilenummer 502596-000  
222K132-100-0



TE Teilenummer 4611264003  
ZHTM-24/12-0-SP




TE Teilenummer 2450984003  
ZHTM-40/20-0-SP



TE Teilenummer 2109474003  
ZHTM-18/9-0-SP



TE Teilenummer 309810-000  
222K142-100-0



TE Teilenummer 8166473001  
100G0111-0.40-9

## Dokumente

### Produktzeichnungen

[222K121-100-0](#)



Englisch

---

**Datenblätter/ Katalogseiten**

[1654025\\_Sec4\\_-100](#)

Englisch

[Raychem Molded Parts Visual Guide](#)

Englisch

---

**Produktspezifikationen**

[Produktspezifikation](#)

Englisch

---

**Umweltverträglichkeit von Produkten**

[Sicherheitsdatenblatt](#)

Englisch

[Sicherheitsdatenblatt](#)

[Sicherheitsdatenblatt](#)

[Sicherheitsdatenblatt](#)

Englisch

[Sicherheitsdatenblatt](#)

Französisch

[Sicherheitsdatenblatt](#)

Deutsch

[Sicherheitsdatenblatt](#)

[Sicherheitsdatenblatt](#)

[Sicherheitsdatenblatt](#)

[Sicherheitsdatenblatt](#)

[Sicherheitsdatenblatt](#)

Englisch