

Artikelnummer: 103113

Kurzbeschreibung: Highboard BARI, 3 OH, 2 Schubkästen, 2 Türen, 1 Boden, B 819 x T 430 x H 1117 mm, wei ss

Langbeschreibung: Highboard BARI, 3 Ordnerhöhen, 2 Schubkästen, 2 Türen, 1 Boden, B 819 x T 430 x H 1117 mm, diverse Dekore: Ihr Arbeitsplatz oder Büro soll professionell eingerichtet sein, aber mit elegantem Touch Das Highboard BARI ist das Möbelstück Ihrer Wahl! Insgesamt umfasst das Highboard der Serie BARI drei Ordnerhöhen auf einer Gesamthöhe von 1117 mm. Der untere Bereich besteht aus einem Schrank mit zwei Einlegefächern a'çâ, -â€œ der Inhalt des Schranks ist so vor Blicken geschützt. Die oberste Ordnerhöhe ist in zwei praktische Schubladen unterteilt, die zahlreiche Unterlagen, Dokumente und Materialien fassen und dank leichtgängiger Metallzargen einfach zugänglich sind. Die Türen und Schubkästen sind mit alufarbenen Griffen ausgestattet, die diesem Highboard, wie allen Möbeln aus dem Programm BARI, ein elegantes Äu sseres verleihen. Das Highboard BARI ist aus Spanplatten hergestellt, die ebenso wie die Einlegeböden mit einer Melaminharzbeschichtung versehen sind. Diese Versiegelung verhindert, dass Kratzer entstehen und erleichtert die Reinigung und Pflege. Dieses Möbelstück ist sehr strapazierfähig und stabil, was auch die Zertifizierung mit dem GS-Siegel belegt. Von dieser überzeugenden Qualität sind auch die Schreibtische und weitere Möbel der Serie, die Ihre Büroausstattung passend zum Highboard BARI perfekt ergänzen. Ausführung: 2 Schubladen mit leichtgängigen Metallzargen Mit alufarbenen Griffen Ausführung in Mittelgrau/Mittelgrau mit anthrazitfarbenen Griffen 2 Türen mit Weitwinkelscharnieren, Öffnungswinkel 270-Grad 1 Einlegeboden E1-Spanplatten mit melaminharzbeschichteter Oberfläche, Ecken und Kanten gerundet entsprechend der DIN-Norm Maße: B 819 x T 430 x H 1117 mm Weitere Details: Bestandteil des Büromöbelprogramms BARI In verschiedenen Farben/Dekoren erhältlich Montage inklusive 3D Planungs-Service inklusive Zertifizierung mit GS-Siegel Comfort Leasing möglich

