

## Termékinformációk

# 25 06 160 T

## Fél-kerek csőrű fogó vágóélel (Rádiófogó)

DIN ISO 5745 IEC 60900 DIN EN 60900

- Fogó integrált, szigetelt rögzítőszemmel, zuhanás megakadályozását célzó biztonsági eszköz felhelyezéséhez
- Alkalmas a megfogásokhoz és vágásokhoz a finommechanikában
- Félgömbölyű, hosszú, hegyesen végződő pofák
- Fogazott fogófelületek
- Lágú, közép kemény és kemény huzalhoz való vágóélel
- Vágóélel plusz induktív edzéssel, vágóél keménység kb. 61 HRC
- Vanádium elektroacél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett



### Általános

Cikkszám	25 06 160 T
EAN	4003773081432
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	többrétegű köpennyel szigetelt, VDE-engedéllyel, beépített szigetelt rögzítőszemmel a leesés elleni védelem rögzítéséhez
Súly	155 g
Méretek	160 x 57 x 26 mm
Szabvány	DIN ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 60900

### Műszaki jellemzők

Közép kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 2,5 mm
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 1,6 mm
Pofa vastagsága (illesztés) (T1)	9,0 mm
Csúcs szélessége (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Pofa hossza (L3)	50,0 mm
Fej szélesség (W3)	16,5 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk