

fetra Etagenwagen

Traglast 300 kg, Mit 5 Etage(n), offen, Ladefläche Länge x Breite 1250 x 610 mm, 15 Kästen, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, Räder mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 118971



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY

fetra Etagenwagen

Traglast 300 kg

Etagenwagen

- Traglast 300 kg
- Mit 5 Etage(n), offen
- Ladefläche Länge x Breite 1250 x 610 mm
- Höhe 1725 mm
- Etage(n) mit Stahlrahmen, neigbar
- 15 Kästen
- Aufbau Euronormbehälter
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 160 mm
- Räder mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Radanordnung rechteckig
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Etagenausrichtung	gerade + geneigt
Wagentyp	Etagenwagen	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Ladeflächenlänge	1250 mm	Bereifung	TPE
Ladeflächenbreite	610 mm	Durchmesser Rad	160 mm
Höhe	1725 mm	Radlager	Rillenkugellager
Etagen Anzahl	5 Stück	Rad Ausstattung	2 Lenkrollen mit Feststellern
Traglast	300 kg	elektrisch leitend	nein
Etagentyp	offen	klappbar	nein
Etage(n) Ausführung	neigbar	Radanordnung	rechteckig
Etage(n) Ausstattung	Stahlrahmen	Oberfläche	pulverbeschichtet
Aufbauten	Euronormbehälter	Farbe	brillantblau // RAL5007
Kästen Anzahl	15 Stück	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Material	Stahl	Garantie	10 Jahre
Material Verarbeitung	verschweißt	Wagen Ausstattung	mit 15 Kästen
Euronorm	ja	Gewicht	94 kg

Zubehör

146367		Rad, Traglast 400 kg, Bereifung Luft, Durchmesser 220 mm, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
158759		Rollensatz, Bereifung Elastik, spurlos, Rad Ø 160 mm, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
158816		Scannerhalter für Kommissionierwagen, aus Stahl, Höhe x Breite 150 x 120 mm
225609		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Flaschen mit 65 - 110 mm Durchmesser, Höhe x Breite x Tiefe 288 x 69 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225611		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 73 x 144 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225613		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 87 x 160 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225614		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 280 x 76 x 132 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225615		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 284 x 96 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
309734		Rad, Mit Polyamid-Bereifung, Durchmesser 160 mm, Nabe mit Rollenlager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar

