



**Art.-Nr.: 50137876**  
**OTB 30/100-BK/WH250**  
**Folie**

Abbildung kann abweichen

## Inhalt

- Technische Daten

**Technische Daten****Basisdaten**

Geeignet für	Optische Spurführung OGS 600
--------------	------------------------------

**Mechanische Daten**

Abmessung (B x H x L)	100 mm x 0,5 mm x 25.000 mm
-----------------------	-----------------------------

Mechanische Eigenschaften	leicht zu reinigen sofort überfahrsicher strapazierfähig verschleißfrei
---------------------------	--

Farbe	schwarz-weiß gestreift
-------	------------------------

Werkstoff	PVC
-----------	-----

Kleber	Acrylatkleber
--------	---------------

Kleberstärke	10 mm
--------------	-------

**Umgebungsdaten**

Umgebungstemperatur Betrieb	-20 ... 55 °C
-----------------------------	---------------

Verarbeitungstemperatur	15 ... 25 °C
-------------------------	--------------

Beschaffenheit Untergrund	fettfrei glatt sauber trocken
---------------------------	--

**Klassifikation**

Zolltarifnummer	39191012
-----------------	----------

eCl@ss 8.0	27289290
------------	----------

eCl@ss 9.0	27289290
------------	----------