

TOP-SORTIMENT: KÜHLTECHNIK GLASKÜHLCHRANK



DER GLASKÜHLCHRANK FÜR DEN KOMMERZIELLEN EINSATZ:

- FÜR DEN GWERBLICHEN EINSATZ ZERTIFIZIERT
- MAXIMALES STAUVOLUMEN AUF KLEINSTEM RAUM
- VERSCHLISSBARE GLASTÜR
- ENTNEHMBARE ABLAGEGITTER
- ROBUSTE ABLAGEFLÄCHE BIS 60 KG PRO ABLAGE

TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG

ADN 221 S

EAN: 80 03437 62080 5

AUSSTATTUNG:

- Farbe: silberfarben
- Rahmenfarbe: Aluminium
- FCKW- und FKW-frei
- Kältemittel R600a
- Mechanische Steuerung
- Automatische Abtauung
- Umluftventilator
- Automatisches Wasserverdunstungssystem
- Robuster Griff
- LED-Innenbeleuchtung
- Türanschlag wechselbar
- Höhenverstellbare FüÙe

MERKMALE

Bruttoinhalt	480 Liter
Nutzinhalt	455 Liter
Einlegegitter	5
GittermaÙe (B x T)	48,7 x 49 cm
Lagertemperatur	0°C bis +10°C
Fassungsvermögen Stück	649 (0,33 l/Dose)
Energieverbrauch	3,40 kWh
Geräusch/Schallleistung	60 dB(A)

ELEKTRISCHE DATEN

Spannung	230 Volt/50 Hz
Absicherung	10 Ampere
Leistungsaufnahme	265 Watt
Stromkabellänge	1,8 Meter
Steckertyp	Schuko

MASSE (H X B X T)

202,5 x 60 x 68,5 cm	
207 x 65 x 76 cm (verpackt)	
Gewicht/brutto	97 kg
Gewicht/netto	90 kg

Whirlpool