

Rollcart diable de manutention

force 200 kg, pelle largeur x profondeur 400 x 180 mm, structure en acier (soudé), châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage TPE sur jante plastique

Numéro d'article: 158331



Rollcart Diabale de manutention

diable de manutention

- force 200 kg
- pelle largeur x profondeur 400 x 180 mm
- structure en acier (soudé)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- poignées avec étrier de sécurité selon DIN EN 1757-3
- roues avec bandage TPE sur jante plastique
- Ø de roue 200 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux

Détails techniques

appareil de manutention	diable de manutention	pneumatique	TPE
type de diable de manutention	diable de manutention	roulement	roulement à rouleaux
charge	200 kg	Ø de roue	200 mm
largeur de pelle	400 mm	matériau de jante	plastique
profondeur de pelle	180 mm	poignée de sécurité	oui
matériau	acier	hauteur	1050 mm

matériau de finition	soudé	largeur	580 mm
surface	finition peinture époxy	profondeur	440 mm
couleur	bleu gentiane // RAL5010	Poids	13 kg
protection de la charge	paroi arrière bombée		