

Rollcart diable de manutention

force 200 kg, roues avec bandage TPE, pelle largeur x profondeur 400 x 180 mm, protection de la charge avec paroi arrière bombée, structure en acier, soudé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane

Numéro d'article: 158331



Rollcart Diabie de manutention

diable de manutention

- force 200 kg
- pelle largeur x profondeur 400 x 180 mm
- hauteur x largeur x profondeur 1050 x 580 x 440 mm
- protection de la charge avec paroi arrière bombée
- structure en acier, soudé
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- avec poignées avec étrier de sécurité selon DIN EN 1757-3
- roues avec bandage TPE sur jante plastique
- Ø de roue 200 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux

Détails techniques

appareil de manutention	diable de manutention	poignée de sécurité	oui
type de diable de manutention	diable de manutention	matériau de poignée	plastique
charge	200 kg	pneumatique	TPE
largeur de pelle	400 mm	Ø de roue	200 mm

profondeur de pelle	180 mm	matériau de jante	plastique
matériau	acier	roulement	roulement à rouleaux
matériau de finition	soudé	hauteur	1050 mm
surface	finition peinture époxy	largeur	580 mm
couleur	bleu gentiane // RAL5010	profondeur	440 mm
protection de la charge	paroi arrière bombée	Poids	13 kg