



Beschrijving:

Dubbele jerrycan PROFI 3+1,5L, natuurkleurig, HD-PE, zwart accessoire voor brandstof + brandstofmengsel geschikt voor het gebruik met motorzaag, met twee uitloopbuizen - verkrijgbaar in twee

- met UN-goedkeuring voor het transport van gevaarlijke goederen en afzonderlijke oliehouder voor smeermiddelen (bijv. kettingsmeerolie)
- door TÜV-geteste productie
- Meetschaal in beide containers en geschikt voor E10
- onverliesbare kinderveilige schroefverbindingen en twee afvoerbuizen met sluiting (Artikelnummer 819901)
- voor het labelen (volgens de GHS-regelgeving en het ADR) van jerrycans gevuld met brandstof raden we onze gevaarsidentificatielabels art. nr. aan. 306100
- met ophangogen voor draagriemen en stabiel door brede bodemvlakken
- in natuurlijke kleur is de inhoud van buitenaf beter te herkennen
- op aanvraag: Branding, etikettering en individuele kleur mogelijk
- afzonderlijk toebehoren: Zadeltas (Artikelnummer 795900), Veiligheidsvulsysteem voor brandstoffen (Artikelnummer 819800), Veiligheidsvulsysteem voor kettingolie (Artikelnummer 819801), Gevar
- Zulassungs-Nr. UN 3H1W/X/250/XX/D/BAM 14124-huen
- w = binnen-Ø van de vulopening = 29 mm / a = schroefdraad buiten-Ø = 38 mm
- d=diepte=145 mm, b=breedte=308 mm, h=hoogte=254 mm

Informatie:

Artikel

Artikelnummer	803910
GTIN	4007228803914
Douanetarief	39233090
Verpakkingseenheid (PU)	6

Kleur	natuurlijk
Volume in L	3+1,5
Gewicht (kg)	0,58
D x B x H (mm)	145 x 308 x 254

Buitenverpakking

Inhoud in stukken	6
D x B x H (mm)	415 x 315 x 520

Brutogewicht VE kg	3,925
--------------------	--------------

Pallet

Aantal kartonnen	24
Aantal lagen	4
D x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 2,23

Kartonnen dozen per laag	6
Gewicht (kg)	114,2