

Feuille de données du produit



Article N°: 1850 Chariot ESD à plateaux

Equipements de manutention



Tous les éléments sont conducteurs d'électricité. Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy gris foncé. 3 plateaux gris clair conforme à la Norme DIN 68765 avec rebord de 5 mm. 2 roues pivotantes et 2 fixes à bandage TPE-ESD (Élastomère thermoplastique), conductrices d'électricité, moyeu à roulement à billes de précision. Déplacement confortable : Peu de résistance au démarrage, au déplacement et à la rotation. Déplacement peu bruyant sur sols plats, bandage non traçant. Freins sur roues pivotantes, conformément à la norme EN1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Charge maximum plateau du haut et médian : 80 kg.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	300
Longueur de surface utile (mm)	850
Largeur de surface utile (mm)	500
Hauteur plateaux (mm)	206, 517, 827
Longueur totale (mm)	986
Largeur totale (mm)	511
Hauteur totale (mm)	1039
Type de pneu	TPE-ESD
Roues (mm)	125 x 32
Poids (kg)	39
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976018508