



TruTool TKF 1101

Műszaki adatok

**TruTool TKF 1101
lejtőszög 30°****TruTool TKF 1101
lejtőszög 37,5°****TruTool TKF 1101
lejtőszög 45°****MAXIMÁLIS FAZETTAHOSSZOK**MAXIMÁLIS FAZETTAMAGASSÁG
ACÉL 400 N/MM²

11 mm

11 mm

11 mm

MAXIMÁLIS FAZETTAMAGASSÁG
ACÉL 600 N/MM²

9 mm

9 mm

9 mm

MAXIMÁLIS FAZETTAMAGASSÁG
ACÉL 800 N/MM²

6 mm

6 mm

6 mm

SUGARAK

LEGKISEBB SUGÁR

40 mm

40 mm

40 mm

ÁLTALÁNOS

MUNKASEBESSÉG

2 m/min

2 m/min

2 m/min

LÖKETSZÁM NÉVLEGES TERHELÉS
MELLETT

340 / 440 1/min

340 / 440 1/min

340 / 440 1/min

NÉVLEGES FELVEVŐTELJESÍTMÉNY

1600 W

1600 W

1600 W

LEMEZVASTAGSÁG

3 mm - 25 mm

3 mm - 25 mm

3 mm - 25 mm

TÖMEG

TÖMEG KÁBELEK NÉLKÜL

10 kg

10 kg

10 kg