

Artikelnummer: 23707

Kurzbeschreibung: Händetrockner Starmix T-C1 M w, Netzbetrieb, Infrarotschalter, 1550 W, 38 l/s, 345 km/h, Stahl pulverbeschichtet, wei ss

Langbeschreibung: Händetrockner Starmix T-C1 M w, Netzbetrieb, Infrarotschalter, 1550 W, 38 l/s, 345 km/h, Stahl pulverbeschichtet, wei ss: Der Händetrockner T-C1 M w von Starmix überzeugt sowohl durch eine Höchstma ss an Bedienkomfort als auch über ein innovatives Design zur optimalen Luftverteilung. Konzipiert für den Netzbetrieb, lässt er sich mittels des Infrarot-Näherungsschalters völlig berührungsfrei und somit hygienisch an- und ausschalten. Die beiden schrägstehenden Luftdüsen sorgen dafür, dass die Hände beidseitig angestömt werden - innerhalb von nur ca. 17 Sekunden sind die Hände trocken. Der Luftstrom beträgt 38 l in der Sekunde, die Luftgeschwindigkeit bis zu 345 km/h. Ausgestattet ist der 1550 W leistungsstarke T-C1 M w zudem mit einem integrierten Temperaturbegrenzer. Das Gehäuse wurde aus wei ss-pulverbeschichtetem und 1,2 mm starkem Stahl gefertigt. Dank der glatten Oberfläche gestaltet sich die Reinigung ausgesprochen bequem. Darüber hinaus ist das Gehäuse so geformt, dass es sich nach hinten weitet und einen Bogen über den Händen bildet. Auf diese Weise wird die Luft optimal verteilt. Spezielle Gehäuseschrauben dienen der zuverlässigen Diebstahlsicherung. Die Gesamtma sse des GS- und VDE-geprüften Händetrockners T-C1 M w von Starmix belaufen sich auf B 280 x T 182 x H 293 mm bei einem Gesamtgewicht von 4 kg. Sie erhalten ihn inklusive einer Netzleitung sowie einem Stecker. Weitere Details: Hochwertiger Händetrockner für die Wandmontage (abnehmbar) Mit Infrarot-Näherungsschalter für berührungsloses und hygienisches Ein- bzw. Ausschalten 2 schrägstehende Luftdüsen für beidseitige Anströmung der Hände und eine kurze Trocknungszeit von lediglich ca. 17 Sekunden Curved Design des Geäuses - Form weitet sich nach unten und bildet einen Bogen über den Händen, um die Luft optimal zu verteilen Integrierter Temperaturbegrenzer Diebstahlsicher dank spezieller Gehäuseschrauben GS- und VDE-geprüft Lieferung erfolgt inkl. Netzleitung und Stecker Nennleistung: 1550 W Motorleistung: 1000 W Heizleistung: 550 W Spannung: 230 V/50Hz Luftstrom: 38 l/s Luftgeschwindigkeit: 345 km/h Schalldruckpegel: ca. 71 dB Material Gehäuse: pulverbeschichteter Stahl (1,2 mm stark) und leicht zu reinigen dank glatter Oberfläche Farbe Gehäuse: wei ss Ma sse: B 280 x T 182 x H 293 mm Gewicht: 4 kg



EAN/GTIN: 4011240170121