



**10 JAHRE GARANTIE**  
**10**



**200 kg**  
**Vollauszug**  
Schubladen



Key Lock  
Standardschließung  
mit Wechselzylinder,  
2 Schlüsseln und  
Schlüsselnummer.

## Schwerlastschränke

**NEU**

- **Stabiles verschweißte Stahlblechkonstruktion**  
Oberfläche schlag- und abriebfest beschichtet mit umweltfreundlichem Pulverlack.
- **Verschiedene Türausführungen**  
**Einschwenktüren:** verschwinden beim Öffnen im Gehäuse und ermöglichen einen optimalen Zugriff.  
Im Scharnierbügel gelagert, Schwenkbereich 90 Grad, der Überstand der Türen im offenen Zustand beträgt 85 mm. Wahlweise mit Vollblech oder Sichtfenster.  
**Flügeltüren:** mit Drehbolzenlagerung, Öffnungswinkel ca. 115 Grad. Wahlweise mit Vollblech oder Sichtfenster.  
**Rollladen:** mit leichtgängigen Rollladen, bleiben in der Höhe ohne Arretierung stehen. Rollladenfarbe ähnlich RAL 7035 lichtgrau, die Schließeiste ist farbvariabel.
- **Standardschließung: Key Lock mit Wechselzylinder**  
Code Lock auf Anfrage erhältlich.
- **Innenausstattung**  
Verstellböden: Tragkraft 160 kg  
Auszugböden: Tragkraft 200 kg.  
Schubladen mit 100 % Vollauszug:  
Tragkraft 200 kg.  
Auszugböden und Schubladen:  
lackiert in NCS4502-B grau.  
Weitere individuelle  
Ausstattungsöglichkeiten  
finden Sie im Zubehör.



Einschwenktüren,  
verschwinden beim  
Öffnen im Gehäuse.



Flügeltüren mit Vollblech  
und Sichtfenster.



Optimal für die Lagerung  
von schweren Materialien.



Verschweißte Stahlblech-  
konstruktion mit integriertem  
Trägersäulensystem für eine hohe  
Gehäusestabilität bis 1500 kg.



Schubladen mit Vollauszug und  
200 kg Tragkraft.



Rollladentüren bei engen Raum-  
verhältnissen.



RAL 7035 RAL 5012