

Produktinformation

64 52 115

Elektronik-Vornschnaider

DIN ISO 9654



- Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik
- Durchgestecktes Präzisionsgelenk
- Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
- Die Politur oder Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile
- Schneiden zusätzlich lasergehärtet, Schneidhärte mindestens 56 HRC
- Vornschrägschneider, kurzer Kopf, ohne Facette, zum flächengleichen Trennen, $\alpha=27^\circ$
- Kugellager-Chromstahl, ölgehärtet



Allgemein

Artikel-Nr.	64 52 115
EAN	4003773040439
Kopf	spiegelpoliert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	70 g
Abmessungen	115 x 68 x 17 mm
Norm	DIN ISO 9654
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser)	Ø 1,3 mm
Kopfbreite (A)	11 mm
Backenlänge (B)	10 mm
Backendicke (am Gelenk) (D)	7 mm
Schneidenlänge mm (C)	12 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

