

## VAR

### collecteur de recyclage

#### WSG 40 R

auto-effaçable, Capacité 1 x 43 l, hauteur x largeur x profondeur 660 x 320 x 320 mm, anneau de serrage pour la fixation de sac, corps en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures argent, couvercle en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures RAL1023 jaune signalisation, soubassement protection de bords circonférentielle



Numéro d'article: 117555

## VAR Poubelle WSG 40 R

### anti-feu

collecteur de recyclage

- tablette
- auto-effaçable
- Capacité 1 x 43 l
- hauteur x largeur x profondeur 660 x 320 x 320 mm
- convient pour le intérieur
- avec trappe d'insertion
- auto-fermant
- partie supérieure amovible
- anneau de serrage pour la fixation de sac
- Vidage facile par pièce de tête
- corps en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures argent
- couvercle en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures RAL1023 jaune signalisation
- soubassement protection de bords circonférentielle
- certification TÜV

- 3 années de garantie

## Détails techniques

équipement d'élimination	collecteur de recyclage	Auvent de protection	non
lieu d'utilisation	intérieur	couleur du couvercle	jaune signalisation // RAL1023
installation	tablette	exécution couleur	argent
capacité	43 l	Matériau corps	acier
unité collectrice	1 pièce	surface de corps	finition peinture époxy
hauteur	660 mm	couleur du corps	argent
largeur	320 mm	matériau de couvercle	acier
profondeur	320 mm	surface couvercle	finition peinture époxy
coupe-feu	auto-effaçable	vidange par	pièce de tête
fixation de sac	anneau de serrage	gerbable	non
mécanique de roulement	non	soubassement	protection de bords circonférentielle
roulant	non	forme	angulaire
couvercle	oui	garantie	3 années
type de couvercle	trappe d'insertion	certification	certification TÜV
fonction couvercle	auto-fermant	Poids	7 kg