

Testadapter

Testadapter, Bauform B




Abbildung zeigt 23021-607

11100018

- Für Steckverbinder nach DIN 41612, Bauform B
- Messfeld für Strom- und Spannungsmessung (U / I), (a)
- Stiftleiste mit Pindurchmesser 0,6 mm für Wire wrap (b)
- Äußere Pinreihen (Pin 1a, c und Pin 32a, c) mit breiteren Leiterbahnen für Spannungsversorgung (2 A pro Leiterbahn)

Lieferumfang


Pos.	Menge	Beschreibung
1	1	Testadapter mit montierten Kartenführungen und bestückten Messbrücken
2	10	Ersatzmessbrücken

Bestellinformationen

Stecker- typ	Höhe HE	Für Karten- tiefe mm	Backplane- Typ	Messfeld für	Bestell-Nr.
B64	3	160	1L	U / I	23021-607
B64	3	220	1L	U / I	23021-651

Hinweis

- Ausführliche Maße, Testadapertyp siehe Seite 10.28
- 6 / 9 HE Testadapter siehe Seite 10.26



a: Messfeld für Strom- und Spannungsmessung b: Stiftleiste für Wire Wrap

11100019



Weitere Informationen www.schroff.biz/oneclick
oneClick code = Bestell-Nr.



ServicePLUS siehe Seite 10.29