

Staffe • con riporto tenero, simile a DIN 6314

23190.0025



Descrizione prodotto

Questa staffa secondo la normativa DIN 6314 con riporto tenero viene utilizzata principalmente nella tecnologia di bloccaggio meccanico per il bloccaggio di pezzi.

Il riporto in ottone evita di danneggiare il pezzo. Il dado sferico DIN 6330 B (EH 23070.), la rosetta conica DIN 6319 G (EH 23050.) e la vite con piattello DIN 6311 (EH 22560. smontabile) consentono di compensare eventuali disallineamenti. La staffa può essere utilizzata anche dal lato senza riporto.

Materiale


morbido

- Ottone, brasato


Staffa

- Acciaio da bonifica, brunito


Disegno



riporto tenero



riporto tenero



riporto tenero




fig. 1

fig. 2

fig. 3

Caratteristiche

Dimensione nominale b_1 [mm]	a_1	l_3	a_2	b_2	b_3	Dimensioni							Dimen- sione cava [mm]	H. staffaggio		[g]	Codice
						d	e_1	e_2	l_1	l_2 ± 1	l_4	s		h_2 min.	h_2 max.		
Con vite di regolazione e bullone – Fig. 3																	
11	15	65	9,6	30	12	M10	15	30	80	12	10	2	10	10	22	385	23190.0025

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 14.06.2023.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.