

Halbgarnitur mit Schutzrosette 111PBR22.230

in R-Technik mit Rosetten nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus mattem Polyamid, bestehend aus:
 Türdrücker 111.23PBR in U-Form aus mattem Polyamid mit durchgehendem Stahlkern bis in das Drückerende, durchgängig eingefärbt, Durchmesser 23 mm, mit Ansatzführung und Rastnut, Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile.

Die Rastung kann mittels Demontageschlüssel wieder gelöst werden. Der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 und DIN 18040. Rosette 305.23PBR, Rosettenunterkonstruktion in Kunststoff-Edelstahlverbundbau, DIN links und DIN rechts verwendbar. Festdrehbarlagerung der Drücker mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung und 5 mm Lagerstelle als wartungsfreies Gleitlager mit elastischem Ausgleichsbereich und zweiter Lagerstelle im Drückerhals. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit M4 Schrauben- und Hülsenschraubenkombination sowie in das Türblatt eintauchenden Stützzapfen.

Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, aus mattem Polyamid durchgängig eingefärbt, Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, flach, 1,5 mm Wandstärke.

Schutzrosette 306.23PBES, in Polyamid-Stahlverbundbau, Außenrosette Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, gehärtetes Unterteil, in konischer Ausführung, als Schutz gegen gewaltsames Abdrehen

Innenrosette FS-Ausführung, Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, verdeckte Verschraubung, zur paarweisen Montage, Lieferung mit Schrauben M 5,

Lochungen für Profilzylinder (PZ und KABA), für Zylinderüberstände: 7 - 12 mm

Die Schutzrosette entspricht den Vorgaben der DIN 18273 Ausgelegt und geprüft für den Objektbereich, Gebrauchskategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4 Garnitur mit Vierkantstift 8 - 8,5 - 10 mm, Klasse 4 Feuerschutzgarnitur mit Vierkantstift 9 mm, nach DIN 18273 Gebrauchskategorie: Klasse 4

Dauerhaftigkeit: Klasse 7

Türmasse: keine Klassifizierung festgelegt

Feuerbeständigkeit: Klasse D1 - bei Feuerschutzgarnitur

Feuerbeständigkeit: Klasse 0 - bei nicht Feuerschutzgarnitur

Sicherheit: Klasse 1


Korrosionsbeständigkeit: Klasse 4

Einbruchschutz: Klasse 1

Ausführungsart: U



Abmessungen in mm




Farben



Polyamid, matt

Alternative Farben



Polyamid

Technische Änderungen vorbehalten, 14.08.2019

HEWI Heinrich Wilke GmbH
 Postfach 1260
 D-34442 Bad Arolsen

Telefon: +49 5691 82-0
 Telefax: +49 5691 82-319

info@hewi.de
 www.hewi.com