

## **bott** **établi** **cubio**

hauteur x largeur x profondeur 740 - 1140 x 2000 x 750 mm, plateau de table en hêtre rouge, huilé, force 1500 kg, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 3 tiroirs, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite



**Numéro d'article: 126125**

## **bott Établi cubio**















établi






- hauteur x largeur x profondeur 740 - 1140 x 2000 x 750 mm
- plateau de table en hêtre rouge, huilé
- épaisseur de panneau 40 mm
- force 1500 kg
- exécution du châssis 4 pieds
- équipement : 3 tiroirs
- force par tiroir 75 kg
- tiroirs à roulement à billes, extension 100 %
- avec charges normales
- structure en acier
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite

## Détails techniques

type de meuble	table	hauteur frontale 150 mm	1 pièce
type de table	éta bli	capacité de charge de tiroir	75 kg
Exécution du bâti	4 pieds	extension tiroir	100 %
forme de châssis	piè tement 4 pieds	glissière tiroir	à roulement à billes
hauteur	740-1140 mm	matériau de plaque	hê tre rouge
largeur	2000 mm	surface de plaque	huilé
profondeur	750 mm	couleur de la plaque	hê tre rouge
Type d'extension	charges normales	matériau de châssis	acier
épaisseur de panneau	40 mm	surface de châssis	finition peinture époxy
charge	1500 kg	couleur du châssis	gris clair // RAL7035
hauteur réglable	oui	surface de face avant	finition peinture époxy
équipement éta bli	3 tiroirs	couleur de la face avant	gris anthracite // RAL7016
nombre de tiroirs	3 pièce	roulant	non
hauteur frontale 75 mm	2 pièce	Poids	120,9 kg

## Accessoires

126154		panneau latéral pour éta bli, hauteur x largeur 692 x 610 mm, avec perforations, en RAL5010 bleu gentiane
126156		panneau latéral pour éta bli, hauteur x largeur 692 x 610 mm, avec perforations, en RAL7035 gris clair
126157		panneau latéral pour éta bli, hauteur x largeur 692 x 610 mm, avec perforations, en RAL7016 gris anthracite
126158		panneau latéral pour éta bli, hauteur x largeur 692 x 610 mm, avec perforations, en RAL3004 rouge pourpre
126165		tablette pour éta bli, hauteur x largeur x profondeur 50 x 2000 x 750 mm, en acier en RAL7035 gris clair
126169		rail du panneau arriè re pour éta bli, hauteur x largeur x profondeur 662 x 2000 x 24 mm, en gris clair
126170		traverses pour éta bli, largeur 2000 mm, 3 pièces, en RAL7035 gris clair
126171		tablette pour éta bli, hauteur x largeur x profondeur 50 x 2000 x 750 mm, en acier en RAL7035 gris clair
126221		Plateau tournant, hauteur x diamètre 20 x 380 mm
126222		Plateau tournant, hauteur x diamètre 20 x 500 mm
126223		Plateau tournant, hauteur x diamètre 20 x 380 mm, avec fonction de blocage
126225		Plateau tournant, hauteur x diamètre 20 x 500 mm, avec fonction de blocage
126227		Profil de finition plan de travail, pour éta bli, suivant à l'arriè re, hauteur x largeur x profondeur 85 x 2000 x 15 mm, en multiplis de hê tre
126228		Profil de finition plan de travail, pour éta bli, suivant sur le côté, hauteur x largeur x profondeur 85 x 15 x 750 mm, en multiplis de hê tre

126229		Plateau tournant, hauteur x largeur x profondeur 16,5 x 175 x 175 mm, pour largeur de mors 100 mm, réglage simple par levier de serrage à bascule
126230		Plateau tournant, hauteur x largeur x profondeur 22 x 215 x 215 mm, pour largeur de mors 125 mm, réglage simple par levier de serrage à bascule
126231		Plateau tournant, hauteur x largeur x profondeur 24 x 225 x 225 mm, pour largeur de mors 135 mm, réglage simple par levier de serrage à bascule
126232		Plateau tournant, hauteur x largeur x profondeur 25 x 260 x 260 mm, pour largeur de mors 150 mm, réglage simple par levier de serrage à bascule
126233		Plateau tournant, hauteur x largeur x profondeur 25 x 284 x 284 mm, pour largeur de mors 175 mm, réglage simple par levier de serrage à bascule
126234		Dispositif de réglage en hauteur, hauteur 240 mm, pour largeur de mors 100 mm, avec vérin à gaz