

hofs

rayonnage - rayonnage départ

hauteur x largeur x profondeur 3000 x 1300 x 300 mm, charge maximale par élément 1400 kg / charge max. par tablette 200 kg, 7 niveaux avec tablette en acier, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion

Numéro d'article: 629112



hofs Rayonnage à boulonner modulaires

Rayonnage de départ

rayonnage - rayonnage départ

- Convient pour salles d'archives et entrepôts
- système à visser
- hauteur x largeur x profondeur 3000 x 1300 x 300 mm
- charge maximale par élément 1400 kg / charge max. par tablette 200 kg
- largeur x profondeur compartiment 1300 x 300 mm
- 7 niveaux avec tablette en acier



- 3 pliages de sécurité de 40 mm de hauteur et avec des coins pleins garantissent un degré élevé de stabilité et de protection contre les blessures
- hauteurs de compartiments réglables par pas de 25 mm selon l'usage prévu et vos besoins
- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
- structure en acier
- montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- volume de livraison : rayonnage de base avec 4 montants, plateaux conf. à l'offre
- Produit livré démonté
- certifié GS, label de qualité RAL
- 5 années de garantie
- selon DIN EN 15635, il est impératif de sécuriser et de fixer au sol les rayonnages à tablettes dont la hauteur correspond au moins à quatre fois la profondeur du rayonnage (rapport 4:1)
- les rayonnages à chargement manuel unilatéral à partir de 2.500 mm de hauteur doivent toujours être sécurisés
- des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu'à la charge max. par élément
- les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge

Détails techniques












type de meuble	rayonnage	tablette réglable au pas	25 mm
type de rayonnage	rayonnage	stabilité des tablettes / niveau	3 pliages de sécurité, coins pleins
rayonnage modulaire	système à visser	utilisation	unilatéral
champ de rayonnage	rayonnage départ	équipement rayonnage	tablettes
convient pour (secteurs)	salles d'archives et entrepôts	type tablette/niveau	tablette en acier
matériau	acier	surface de tablette	galvanisé
hauteur	3000 mm	surface de montant	galvanisé
largeur	1300 mm	alignement angle d'installation	droit
profondeur	300 mm	exécution couleur	galvanisé
charge maxi par tablette	200 kg	volume de livraison	rayonnage de base avec 4 montants, plateaux conf. à l'offre
charge maxi par élément	1400 kg	livraison	démonté
nombre de tablettes/niveaux	7 pièce	certification	GS // label de qualité RAL
largeur de compartiment	1300 mm	garantie	5 années
profondeur de compartiment	300 mm	Poids	49,25 kg

Accessoires




628109



rayonnage - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 3000 x 1000 x 300 mm, charge maximale par élément 1400 kg / charge max. par tablette 200 kg, 7 niveaux avec tablette en acier, utilisation unilatéral - conçu pour un montage

		mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
629123		rayonnage - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 3000 x 1300 x 300 mm, charge maximale par élément 1400 kg / charge max. par tablette 200 kg, 7 niveaux avec tablette en acier, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
645298		tablette pour rayonnage, largeur x profondeur 1300 x 300 mm, pour une charge max. par tabl. de 200 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
734365		paroi arrière pour rayonnage à boulonner, hauteur x profondeur 525 x 300 mm, en acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion, tôle pleineparoi
734376		paroi arrière pour rayonnage à boulonner, hauteur x profondeur 1050 x 300 mm, en acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion, tôle pleineparoi
734514		paroi arrière pour rayonnage à boulonner, hauteur x profondeur 525 x 1300 mm, en acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion, tôle pleineparoi
734547		paroi arrière pour rayonnage à boulonner, hauteur x profondeur 1050 x 1300 mm, en acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion, tôle pleineparoi
734729		paroi arrière grillagée pour rayonnage à boulonner - élément de départ, hauteur x largeur 2000 x 1300 mm, en acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion, grillageparoi
734853		paroi arrière grillagée pour rayonnage à boulonner - élément de départ, hauteur x largeur 2500 x 1300 mm, en acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion, grillageparoi
734886		paroi arrière grillagée pour rayonnage à boulonner - élément de départ, hauteur x largeur 3000 x 1300 mm, en acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion, grillageparoi
735018		butée pour stockage en vrac, pour rayonnage à boulonner - élément de départ, hauteur x largeur 100 x 1300 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
735153		cache inférieur, pour rayonnage à boulonner - élément de départ, hauteur x largeur 100 x 1300 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

Cela s'adapte aussi ...

324647		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en jaune
526019		Système de consultation mural, DIN A4 dans format portrait, 5 tableaux de consultation, cadre en noir, avec support mural magnétique
763239		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein